

## Insertii pentru dorn EH 3508.



### Descrierea produsului

Capetele din nylon (seria 3508) sunt foarte tari, având o duritate de aproximativ 73 Shore D. Aceste capete din nylon albe din poliamidă oferă proprietăți de impact remarcabile și garantează o rezistență maximă la o durabilitate foarte ridicată. Ele sunt fabricate din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, ele prezintă o uzură mult mai scăzută și sunt mai rezistente și nu se ciobesc nici la temperaturi negative. Ele rezistă la forțele de impact ridicate ale ciocanelor cu cap moale fără recul. În plus sunt rezistente la ulei și grăsimi și sunt utilizate și la baroasele SUPERCRAFT, ciocanele cu cap moale SUPERCRAFT, dornuri și bătătoare.

Aceste capete sunt disponibile în dimensiunile D10mm până la D100mm.

Caracteristicile produsului:


- Cap SUPERCRAFT de nylon (poliamidă).
- Alb.
- Tare.
- Foarte rezistent la uzură.
- Nicio ciobire nici la temperaturi negative.
- Rezistent la ulei și grăsimi.
- Disponibile de la dimensiunea D10mm până la D100mm.

### Material

#### Aplicație

- Nylon, alb
- dur
- Foarte rezistent la uzură
- fără ciobituri ( chiar și la temperaturi sub zero grade)
- amortizarea zgomotului
- impact foarte mare

### Informații comandă

Ø	Dimensiuni Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
20	18,0 x 20,5 x 20,5	5	4030618301875	AAA905c002	21-04-91-06	3508.020
30	31,5 x 31,5 x 22,0	17	4030618301899	AAA905c002	21-04-91-06	3508.030
40	41,5 x 41,5 x 24,0	33	4030618301912	AAA905c002	21-04-91-06	3508.040
50	50,0 x 50,0 x 27,0	55	4030618301936	AAA905c002	21-04-91-06	3508.050

### Reclamație

#### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

#### Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

#### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.