

SIMPLEX carcasă din fontă ranforsată

EH 3711.



Descrierea produsului

Carcasa întărită din fontă maleabilă SIMPLEX (seria 3711) asigură un nivel ridicat de stabilitate datorită pereților mai groși și a rigidizărilor, aceasta fiind necesară în special atunci când se utilizează capetele de cupru SIMPLEX. Greutatea crescută permite o forță de impact ridicată. Ea are un manșon de protecție a cozii integrat care protejează coada în caz de lovituri greșite. Această carcasă robustă, care amortizează vibrațiile, este, de asemenea, foarte durabilă datorită stratului de pulbere rezistent și prezintă un nivel ridicat de rezistență la rupere. Această carcasă neagră este disponibilă pentru ciocanele cu cap moale SIMPLEX de la dimensiunea D30mm până la D80mm. În carcase din fontă maleabilă întărite pot fi montate numai cozi din fibre de sticlă!

Caracteristicile produsului:

- Carcasă din fontă maleabilă întărită SIMPLEX (neagră)
- Grosimi mai mari ale pereților și rigidizări
- Stabilitate ridicată
- Adecvată și pentru utilizarea capetelor de cupru SIMPLEX
- Cu manșon de protecție a cozii integrat
- Rezistență ridicată la rupere
- Fără ciobire
- Amortizarea vibrațiilor
- Cu acoperire durabilă cu pulbere
- Durată de viață foarte lungă
- Disponibilă pentru ciocanele cu cap moale SIMPLEX D30mm până la D80mm
- În carcase din fontă maleabilă întărite pot fi montate numai cozi din fibre de sticlă!

Material

Carcasă

- Fontă ranforsată, neagră

Asamblare


Mănerul de fibră de sticlă se poate monta numai în carcasă din fontă ranforsată!

Mai multe informații

Note

include șurub, piuliță și șaibă elastică

Informații comandă

Ø	Dimensiuni Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
30	60 x 32 x 52	265	4030618301400	EAB585c005	21-04-92-30	3711.030
40	75 x 45 x 63	530	4030618301417	EAB585c005	21-04-92-30	3711.040
50	95 x 54 x 75	785	4030618301424	EAB585c005	21-04-92-30	3711.050
60	107 x 63 x 74	1025	4030618301431	EAB585c005	21-04-92-30	3711.060
80	145 x 85 x 80	2160	4030618301448	EAB585c005	21-04-92-30	3711.080

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.