

Ciocane SIMPLEX cu capete moi • TPE-mediu; cu carcasă din fontă și mâner foarte scurt din lemn de înaltă calitate EH 3003.



Descrierea produsului

Acest ciocan cu cap moale SIMPLEX are o coadă foarte scurtă. Designul compact previne lovirea de sol a capătului mânerului - de exemplu, la lucrări de pavare.

Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3003 este dotat cu capul TPE-mediu pe ambele părți. Acest cap gri de duritate medie (seria 3203) permite o forță de impact comparabilă cu cea a capului negru din compoziție de cauciuc (seria 3202). Însă nu rămâne nicio urmă de abraziune neagră.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă din lemn foarte scurtă, de înaltă calitate, amortizatoare a vibrațiilor, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de apucare și, prin urmare, este rezistentă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Caracteristicile produsului:

- Ciocan cu cap moale SIMPLEX D80mm, cu capete TPE-mediu pe ambele părți (gri, cu duritate medie, fără abraziune).
- Coadă extrem de scurtă, nicio lovire a capătului mânerului.
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibrațiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.

Domeniul de aplicații

Pentru materiale pretențioase, grădinărit și peisagistică, lucrări cu piatră naturală, amenajări interioare, asamblarea de mobilă, montare gresie, pavaje, zidărie și construcții de scări, producția de ferestre și uși dulgherie

Material

Mâner

- Lemn

Insertii

- TPE-mediu, gri
- Nu lasă urme
- Medium tare

Carcasă

- Fontă

Informații comandă

Ø	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	Model mâner	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
	175	325							
80	175	325	325 x 175 x 80	foarte scurt	2645	4030618312864	AAA905c002	21-04-09-16	3003.082

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.