

## Ciocan șplint SIMPLEX · cu carcasă din fontă și mâner hickory

EH 3007.



### Descrierea produsului

Ciocanul de despicat SIMPLEX de la Halder combină două unelte într-una, un ciocan de despicat și un ciocan cu cap moale de calitate profesională absolută, oferind astfel posibilitatea de economisire considerabilă a costurilor comparativ cu achiziția individuală. Calitatea înaltă a produsului este atestată de Consiliul de administrație pentru munca forestieră și tehnologia pădurilor (KWF).

Inserția de despicat, forjat din oțel carbon de înaltă calitate, asigură un efect de despicare extrem de bun datorită vârfului său. Efectul de despicare este amplificat și de o greutate totală de 4,100g și de poziția centrului de greutate.

Inserția din superplastic cu D60mm este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, el prezintă o uzură mult mai scăzută și este mai rezistent. Prin utilizarea acestei părți cu cap moale pentru lucrul cu pene, riscul de rănire cauzat de așchii metalice este evitat complet iar penele din plastic și din aluminiu au o durată de viață semnificativ mai lungă.

Carcasa din fontă maleabilă are un manșon de protecție a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistență la rupere.

Coadă din lemn Hickory cu fibre lungi, foarte stabilă este lăcuită și are o formă ergonomică.

Protecția din piele protejează împotriva accidentării în timpul transportului.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate și reechipate.

Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiți bani, ci menajează și resursele.

Caracteristicile produsului:

- 2 unelte în 1: Ciocan de despicat plus ciocan cu cap moale, o reducere semnificativă a costurilor în comparație cu achiziția individuală.
- Capul de despicat forjat din oțel carbon de înaltă calitate asigură un efect de despicare extrem de bun datorită vârfului său reversibil.
- Nu există niciun pericol de rănire prin așchii metalice atunci când lucrați cu pene datorită capului de superplastic de D60mm (alb, duritate medie, foarte rezistent).
- Durată de viață semnificativ mai lungă a penelor din plastic și aluminiu.
- Baterea menajantă a țărșurilor de lemn.
- Carcasă din fontă maleabilă cu manșon de protecție a cozii integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Coadă Hickory din fibre lungi, foarte stabilă este lăcuită și are o formă ergonomică.
- Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice și menajând resursele.
- Incl. protecție pentru lamă din piele.
- Greutatea totală 4.100g.

### Domeniul de aplicații

Tăierea manuală a lemnului, baterea sigură și delicată a penelor de oțel cu capul de protecție, despicarea lemnului cu o lungime de până la 1 metru, despicare cu o pană a lemnului tăiat, montare de țărși din lemn, grădinărit și peisagistică

### Material

#### Mâner

- Hickory

#### Inserția 1

- Inserție pentru despicare realizată din oțel carbon de înaltă calitate, forjat și călit, cu vârf avansat
- include locaș din plastic
- include piele de protecție anti-tăiere

#### Inserția 2

- Superplastic, alb
- Medium tare
- Durabilitate mare
- Rezistent la uzură

#### Carcasă

- Fontă

### Asamblare

Doar capul din superplastic 3207.060 poate fi montat la ciocanul de despicat SIMPLEX. Inserțiile pentru despicare 3210.160 pot fi montate doar în carcasa din fontă 3011.160!

### Mai multe informații

#### Produse asociate

- Șuruburi de rezervă, pentru carcasa toporului de despicat SIMPLEX
- Protecție anti-tăiere SIMPLEX
- Teacă SIMPLEX din plastic

### Informații comandă

Ø	Dimensiuni				GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
60	224	900	65	4100	4030618303091	EAB897c006	21-04-09-02	3007.160

Exemplu de aplicație





## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.