

Pachetul promoțional SIMPLEX · Ciocan SIMPLEX cu capete moi, cauciuc compozit / plastic și suport magnetic EH 3026.



Descrierea produsului

Acest pachet promoțional conține ciocanul clasic SIMPLEX cu capete moi, Nr. Art. 3026.060, și ca un plus, noul suport magnetic Ciocanul SIMPLEX cu capete moi D60mm (Nr. Art. 3026.060), cu combinația de inserții din cauciuc compozit / superplastic D60mm este indispensabil într-o gamă largă de aplicații cum ar fi grădinarit și pesiagistică (pavaje, piatră cubică), inginerie civilă (schele, cofraje), construcția de case prefabricate și lucrări de tâmplărie (acoperișuri). Inserția din cauciuc medium tare este rezistentă la uzură, umezeală și inodoră și are o durabilitate de viață mult mai mare decât un ciocan clasic din cauciuc. Inserția din superplastic medium tare, asigură o forță mare de impact și este foarte durabilă și rezistentă la uzură. Carcasa din fontă cu protecție a cozii asigură o foarte mare rezistență la rupere. Toate componentele sunt înlocuibile, astfel este foarte economic și ecologic. Ciocanul SIMPLEX este prietenos atât cu piesa cât și cu utilizatorul. Suportul magnetic Halder este utilizat ca suport multifuncțional. Suportul magnetic vă ajută să atașați / poziționați piesele fără a fi nevoie să înșurubați. Realizat din plastic, acest suport robust, dezvoltă o forță de reținere extraordinară, datorată celor 6 magneti permanenți din neodim, asamblați într-o carcasă tip oală (D65mm). Suprafața de contact din cauciuc este rezistentă la ulei și previne zgârieturile suprafeței. Forma sa specială, asigură zone cu dublă utilizare (de ex. pentru un pistol de aer comprimat și un furtun), și împiedică piesele atașate / poziționate să nu alunece / cadă din neatenție. Acest lucru asigură o zonă de lucru sigură și elimină orice pericol de accidentare.

Conține:


Ciocanul SIMPLEX (nr. art.. 3026.060) plus suport magnetic Halder (nr. art. 3688.003).

- Conține ciocanul SIMPLEX clasic, D60mm cu combinația de inserții din cauciuc compozit (negru, medium tare, amortizare de impact, inodor, uzură redusă) / plastic (roșu, tare, rezistent la ulei și grăsimi).
 - Toate elementele ciocanului se pot înlocui, aceasta înseamnă economisire de bani și alte resurse
 - Este ciocanul potrivit pentru aplicații de mentenanță și reparații, datorită celor două durități diferite ale inserțiilor.
- În plus, suportul magnetic Halder negru, este o sculă multifuncțională care nu necesită înșurubare în poziția de lucru
 - Formă robustă din plastic.
 - Forță de reținere extraordinară datorată celor șase magneti din neodim (D65mm).
 - Suprafața de contact din cauciuc este rezistentă la ulei și previne zgârieturile de pe suprafața de contact.
 - Forma specială asigură o dublă utilizare.

Domeniul de aplicații

Lucrări de reparații și întreținere

Informații comandă

Dimensiuni Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	 [g]	GTIN	Ref. Nr.
150 x 85 x 490	1750	4030618311898	3026s008

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.