

Pachetul promoțional Clasic · Ciocan SIMPLEX cu capete moi, cauciuc compozit / superplastic și ciocan PICARD pentru dulgheri EH 3027.



Descrierea produsului

Pachetul promoțional clasic conține două ciocane de top ale producătorilor din Germania Picard și Erwin Halder și este un TREBUIE AVUT pentru toți care iubesc sculele de înaltă calitate. Ciocanul de tâmplărie PICARD 298 cu mânerul tradițional maro, este o scula indispensabilă pentru orice tâmplar. Acest ciocan impresionează cu forma capului forjat, realizat din legendarul oțel special PICARD. Manerul tubular din oțel cu aliaj de crom-molibden, este foarte rezistent la lovituri ratate și se așază perfect pe capul de ciocan. Suportul magnetic pentru cuie, permite utilizarea cuielelor cu o singură mână. Capul ciocanului este acoperit cu un strat transparent, care asigură protecția împotriva coroziunii.

Ciocanul SIMPLEX cu capete moi, cu combinația de inserții din cauciuc compozit / superplastic D60mm este indispensabil într-o gamă largă de aplicații cum ar fi grădinărit și peisagistică (pavaje, piatră cubică), inginerie civilă (schele, cofraje), construcția de case prefabricate și lucrări de tâmplărie (acoperișuri). Inserția din cauciuc medium tare este rezistentă la uzură, umezeală și inodoră și are o durabilitate de viață mult mai mare decât un ciocan clasic din cauciuc. Inserția din superplastic medium tare, asigură o forță mare de impact și este foarte durabilă și rezistentă la uzură.

Carcasa din fontă cu protecție a cozii asigură o foarte mare rezistență la rupere.

Mânerul din lemn de înaltă calitate, amortizează vibrațiile cu forma sa ergonomică, este dublu lăcuit în zona de prindere și este rezistent la murdărie.

Toate componentele sunt înlocuibile, astfel este foarte economic și ecologic. Ciocanul SIMPLEX este prietenos atât cu piesa cât și cu utilizatorul.

Pachetul promoțional Classic Box conține două din cele mai celebre nume de producători de ciocane din Germania, PICARD și HALDER.

- Ciocanul HALDER SIMPLEX cu capete moi D60mm (nr. art. 3027.060):
 - inserții din cauciuc compozit (medium tare, uzură foarte scăzută, amortizare de impact, inodor) / superplastic (medium tare, foarte durabil, rezistent la uzură).
 - carcasă din fontă cu protecție de mâner integrată și rezistență foarte mare la rupere.
 - toate componentele sunt înlocuibile / remontabile.
 - mâner din lemn, de înaltă calitate, cu amortizare de vibrații, ergonomic.
 - zona de apucare dublu lăcuită (rezistentă la murdărie).
 - este ciocanul clasic pentru construcții / grădinărit și peisagistică, dar se poate utiliza și în multe alte aplicații (de ex. construcția de case din prefabricate, lucrări de tâmplărie, monaj schele, construcții de garduri).
- Ciocanul PICARD 298 al dulgherilor de acoperișuri (nr. art. 0029810):
 - mâner tradițional maro, monocomponent.
 - cu suport magnetic pentru cuie și suprafață de contact aspră.
 - realizat din aliajul de oțel special PICARD.
 - călit cu mare atenție.
 - alungirea mânerului tubular face conexiunea cap-mâner, a ciocanului, foarte stabilă.
 - tub robust din oțel aliat cu crom și molibden.
 - cap cu finisaj strălucitor, acoperit cu pulbere pentru protecție la coroziune.
 - este un TREBUIE AVUT pentru orice dulgher, dar apreciat și de către tâmplari.
- Pachetul Clasic este ideal pentru două și toate cazurile!
- Ambele ciocane sunt testate VPA .

Domeniul de aplicații

Pentru grădinărit și peisagistică, pavaje, lucrări de dulgherie, dulgherie, lucrări la instalațiile sanitare, montare acoperișuri

Informații comandă

Dimensiuni Lungime x Lățime x Înălțime [mm]	 [g]	GTIN	Ref. Nr.
335 x 75 x 445	2110	4030618310969	3027s016

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.