

Ciocan SECURAL cu capete moi • capul și mânerul realizate dintr-o singură bucată de oțel, inserții dreptunghiulare și rigide EH 3380.



Descrierea produsului

Ciocanul SECURAL este un adevărat specialist pentru colțuri datorită capetelor sale cu inserții rectangulare.

Capetele de duritate medie fabricate din poliuretan sunt înlocuibile.

Raportul dintre masa capului ciocanului și masa așchiilor din umplutură în legătură cu proprietățile elastice ale suprafețelor de lovire este coordonat în mod optim și asigură o amortizare maximă a reculului. Acest lucru permite lucrul foarte delicat cu articulațiile și în același timp cu lovituri foarte puternice.

Carcasa sudată longitudinal asigură o conexiune asigurată contra ruperii între capul ciocanului și coadă.

Acest produs este disponibil în două dimensiuni: 680g cu suprafețe de impact de 30 x 40mm și 1.000g cu suprafețe de impact de 35 x 45mm.

Caracteristicile produsului:

- Capete înlocuibile, dreptunghiulare, cu duritate medie, fabricate din poliuretan.
- Permite lucrul silențios și complet fără recul.
- Forță de impact foarte mare la greutate redusă.
- Conexiune asigurată contra ruperii între capul ciocanului și coadă datorită carcasi sudate longitudinal.
- Disponibil în două dimensiuni: 680g și 1.000g cu suprafețe de impact de 30 x 40mm și 1.000g cu suprafețe de impact de 35 x 45mm.

Domeniul de aplicații

Montarea parchetului și a parchetului laminat, producția de ferestre și uși, amenajări interioare, asamblarea de mobilă, dulgherie, tinichigerie, poziționarea și ajustarea pieselor, lucrări de reparații

Material

Versiune

- Carcasă robustă din tablă cu mâner ergonomic din cauciuc

Inserții

- Poliuretan, galben, dreptunghiular
- Medium tare
- amortizarea zgomotului
- amortizare de impact
- rezistent la uzură

Informații comandă

Lungime x Lățime	Dimensiuni		Lungime x Lățime x Înălțime	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
30 x 40	117	300	300 x 117 x 32	680	4030618301844	AAA905c002	21-04-09-16	3380.040
35 x 45	140	310	310 x 140 x 37	1000	4030618310846	AAA905c002	21-04-09-16	3380.045

Exemplu de aplicație

















Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.