

Inseții SUPERCRAFT, rotunde pentru ciocan SUPERCRAFT cu capete moi EH 3508.



Descrierea produsului

Aceste capete din nylon pentru ciocanele cu cap moale SUPERCRAFT (seria 3508.2) diferă de cele din seria standard prin faptul că sunt rotunjite pe suprafața de impact. Acest lucru previne deteriorarea materialului sau lăsarea de imprimeuri datorită lipsei marginilor. Aceste capete de impact din poliamidă albă oferă proprietăți excelente de impact, garantând o rezistență maximă coroborată cu cel mai înalt nivel de durabilitate. Ele sunt fabricate dintr-un material extrudat, extrem de omogen și sunt foarte tari, având o duritate de cca. 73 Shore D. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, ele prezintă o uzură mult mai scăzută și sunt mai rezistente și nu se ciobesc nici la temperaturi negative. Ele rezistă la forțele de impact ridicate ale ciocanelor cu cap moale fără recul. În plus sunt rezistente la ulei și grăsimi și sunt utilizate și la dornurile și bătătoarele Halder.

Această formă specială este disponibilă în următoarele mărimi D25mm, D30mm și D40mm.

Caracteristicile produsului:

- SUPERCRAFT – Cap de impact din nylon (poliamidă) .
- Formă specială, suprafețe de impact rotunjite.
- Evită deteriorările și imprimeurile.
- Alb, dur.
- Foarte rezistent la uzură.
- Nicio ciobire nici la temperaturi negative.
- Rezistent la ulei și grăsimi.
- Disponibil cu D25mm, D30mm și D40mm.

Material

Aplicație

- Nylon, alb
- dur
- Foarte rezistent la uzură
- fără ciobituri (chiar și la temperaturi sub zero grade)
- amortizarea zgomotului
- impact foarte mare

Informații comandă

Ø	Dimensiuni		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
	Lungime x Lățime x Înălțime [mm]						
25	26,5 x 26,5 x 25,0		10	4030618312499	AAA905c002	21-04-91-06	3508.225
30	31,5 x 31,5 x 27,5		17	4030618312505	AAA905c002	21-04-91-06	3508.230
40	41,5 x 41,5 x 32,0		32	4030618312512	AAA905c002	21-04-91-06	3508.240

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.