

## Indexbultar kompakt • med sexkant

22110.0146



## Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering av hål.  
Modeller med / utan låsning har samma bygghöjd.  
Tack vare gängsläppningen kan indexbulten skruvas helt in.

## Material

## Kropp

- Stål, svartoxiderat

## Låspinne

- Stål, härdad

## Montering

Gänglängden kan justeras genom  
distansringar för indexbultar (EH 22120.).

## Mer information

## Not

Knopp ej demonterbar  
Låsmutter beställs separat.

## Ytterligare produkter

- Hållare, för indexbultar, gjuten zink,
- Lokaliseringsbussningar, för indexbultar
- Distansring, för indexbultar

## Ritning




Bild 1

Bild 2

Orderinformation


| Dimension                 |                |                        |                |                |                |                |                |                | SW   | Fj. tryck <sup>1)</sup> |                     | <br>max. | <br>[g] | Art.nr.    |
|---------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>            | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub><br>min. | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub> | l <sub>6</sub> |      | F <sub>1</sub><br>~     | F <sub>2</sub><br>~ |                                                                                             |                                                                                            |            |
| -0,02<br>-0,05            |                |                        |                |                |                |                |                |                | [mm] | [N]                     |                     | [°C]                                                                                        |                                                                                            |            |
| Utan grepp – Bild 2, stål |                |                        |                |                |                |                |                |                |      |                         |                     |                                                                                             |                                                                                            |            |
| 5                         | M10 x 1        | 5                      | M4             | 8              | 18             | 6              | 5,5            | 3              | 12   | 5                       | 15                  | 250                                                                                         | 16                                                                                         | 22110.0146 |

<sup>1)</sup> Statistiskt medelvärde

Tillbehör

|                                                                                   | Dimension<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | Nyckel storlek<br>[mm] | <br>[g] | Art.nr.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stål                                                |                                     |                        |                                                                                            |            |
|  | M10 x 1                             | 16                     | 5,2                                                                                        | 22120.0115 |

Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."