

## Kullåspinnar · Självlåsand, med knapphandtag

### 22340.0253



#### Produktbeskrivning

För snabb fastspänning, låsning, justering, byten och säkringar. Snabb och enkel upplåsning för frekventa operationer.

Alla modeller är rostbeständiga. Vid användning av modellen i rostfritt stål 1.4542: hög hållfast, härdad, nötningsbeständigt stift med hög last kapacitet.

Kompakt modell med knappgrepp.

#### Material

##### Bult

- Rostfritt stål 1.4305

##### Handtag

- Aluminium, svart liknande RAL 9005

##### Tryckknapp

- Rostfritt stål, svart

##### Fjäder

- Rostfritt stål

#### Drift

Kulorna frigörs när man trycker in knappen.

#### Kännetecken

Versioner av rostfritt stål 1.4542 med märkning under kulorna.

#### Mer information

#### Not

Specialutförande på begäran.

#### Tillbehör

Kan enkelt förses med hållare EH 22400.

#### Ytterligare produkter



- Lokaliseringsbussningar , för kullåspinnar
- Lokaliseringsbussningar , med fläns, för kullåspinnar och kulpinnar
- Hållare
- Positioneringsbussningar, med krage, DIN 172 A
- Positioneringsbussningar, utan krage, DIN 179 A
- Kullåspinne med knapphandtag, enkelverkande - i enlighet med NAS / MS17984

#### Ritning



\*\* Utförande av rostfritt stål 1.4542 med markering.

## Orderinformation

Dimension										Lokali- serings hål H11	 min. max.		 Skjuvmotstånd dubbel <sup>1)</sup> min.	Art.nr.
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>2</sub> ±1	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>		[mm]	[°C]	[g]	[kN]	
-0,04 -0,08	+0,6													
Rostfritt stål														
10	70	12	14,1	25	9,6	27,3	22,6	18,6		10	-30 150	65	60	22340.0253

<sup>1)</sup> Skjuvmotstånd motsvarande DIN 50141

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### Icke-RoHS-kompatibel

Överensstämmer inte med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."