

## Kullåspinnar · Självlåsande, med knapphandtag

22350.0247



## Produktbeskrivning

För snabb fastspänning, låsning, justering, byten och säkringar. Snabb och enkel upplåsning för frekventa operationer.

Alla modeller är rostbeständiga. Vid användning av modellen i rostfritt stål 1.4542: hög hållfast, härdad, nötningsbeständigt stift med hög last kapacitet.

Kompakt modell med knappgrepp.

## Material

## Bult

- Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad

## Handtag

- Aluminium, svart liknande RAL 9005

## Tryckknapp

- Rostfritt stål, svart

## Fjäder

- rostfritt stål

## Drift

Kulorna frigörs när man trycker in knappen.

## Kännetecken

Versioner av rostfritt stål 1.4542 med märkning under kulorna.

## Mer information

## Not

Specialutförande på begäran.

## Tillbehör

Kan enkelt förses med hållare EH 22400.

## Ytterligare produkter

- Lokaliseringsbussningar, för kullåspinnar
- Lokaliseringsbussningar, med fläns, för kullåspinnar och kulpinnar
- Hållare
- Positioneringsbussningar, med krage, DIN 172 A
- Positioneringsbussningar, utan krage, DIN 179 A
- Kullåspinne med knapphandtag, enkelverkande - i enlighet med NAS / MS17984

## Ritning



\*\* Utförande av rostfritt stål 1.4542 med markering.

## Orderinformation

Dimension										Lokali- serings hål H11	Temperatur		Skjuvmotstånd dubbel <sup>1)</sup> min.	Art.nr.	
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>2</sub> ±1	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	min.		max.	[g]			[kN]
[mm]										[mm]	[°C]		[g]	[kN]	
rostfritt stål															
10	35	12	14,1	25	9,6	27,3	22,6	18,6	10	-30	150	44	100	22350.0247	

<sup>1)</sup> Skjuvmotstånd motsvarande DIN 50141

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

## Icke-RoHS-kompatibel

Överensstämmer inte med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

## Innehåller SVHC-ämnen &gt;0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

## Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."