

## Kullåspinnar · Självlåsande, med knapphandtag

22350.0268



### Produktbeskrivning

För snabb fastspänning, låsning, justering, byten och säkringar. Snabb och enkel upplåsning för frekventa operationer.

Alla modeller är rostbeständiga. Vid användning av modellen i rostfritt stål 1.4542: hög hållfast, härdad, nötningsbeständigt stift med hög last kapacitet.

Kompakt modell med knappgrepp.

### Material

#### Bult

- Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad

#### Handtag

- Aluminium, svart liknande RAL 9005

#### Tryckknapp

- Rostfritt stål, svart

#### Fjäder

- rostfritt stål

### Drift

Kulorna frigörs när man trycker in knappen.

### Kännetecken

Versioner av rostfritt stål 1.4542 med märkning under kulorna.

### Mer information

### Not

Specialutförande på begäran.

### Tillbehör

Kan enkelt förses med hållare EH 22400.

### Ytterligare produkter

- Lokaliseringsbussningar, för kullåspinnar
- Lokaliseringsbussningar, med fläns, för kullåspinnar och kulpinnar
- Hållare
- Positioneringsbussningar, med krage, DIN 172 A
- Positioneringsbussningar, utan krage, DIN 179 A
- Kullåspinne med knapphandtag, enkelverkande - i enlighet med NAS / MS17984

### Ritning



\*\* Utförande av rostfritt stål 1.4542 med märkning.

## Orderinformation

Dimension									Lokali- serings hål H11	Temperatur		Skjuvmotstånd dubbel <sup>1)</sup> min.	Art.nr.				
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>		min.	max.			[g]	[kN]		
-0,04 -0,08	+0,6				±1												
[mm]													[mm]	[°C]	[g]	[kN]	
rostfritt stål																	
12	40	14,5	17,7	35	10,6	33,2	27,3	22,3	12	-30	150	83	144	22350.0268			

<sup>1)</sup> Skjuvmotstånd motsvarande DIN 50141

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### Icke-RoHS-kompatibel

Överensstämmer inte med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."