

Lyftögla • självlåsande 22350.0645



Produktbeskrivning

Lyftelement för snabb och enkel hantering av tunga lyft, med en rörlig bygel och låsbult för att skydda mot oavsiktlig upplåsning. Särskilda lyftanordningar, t.ex. gängor behövs inte längre på arbetsstycket.

Alla modeller är korrosionsbeständiga.

Material

Bult

- Värmebehandlat stål, manganfosfaterad

Tryckknapp

- Aluminium, röd-anodiserat

Fäste

- Värmebehandlat stål, manganfosfaterad

Fjäder

- Rostfritt stål

Montering

Enkla H11-borrhål är tillräckliga.

Mounting:

1. Press in the button and hold it down
2. Insert the lifting pin
3. Release the button (The button must be back in its original position)

Dismantling:

1. Press in the button and hold it down.
2. Remove the lifting pin.
3. Release the button.

Drift

Varje lyftögla innehåller manual med en EC Declaration of Conformity.

Mer information

Tillbehör

Lokaliseringsbussningar för $d_1 = 8, 10, 12, 16$ och 20 kan användas som tillbehör.

Ytterligare produkter

- Lyftögla, självlåsande, rostfritt stål
- Lokaliseringsbussningar, för lyftögglor
- Lokaliseringsbussningar, enkel, för lyftögglor
- Lokaliseringsbussning med tätning, slät, för lyftögglor
- Gängade lyftögglor, självlåsande
- Gängade lyftögglor, självlåsande, för centerhål enligt DIN 332
- Gängade lyftögglor, självlåsande, med roterbar ögla
- Gängade lyftögglor, självlåsande - TUM
- Gängade lyftögglor, självlåsande, med roterbar ögla - TUM

Ritning



Orderinformation

Dimension													Bärande kraft enligt DIN EN 13155			x		Lokali- serings hål H11	🌡️ max.	🏋️ [g]	Art.nr.	
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	F ₁	F ₂	F ₃	min.	max.	[mm]	[°C]			
-0,04	+0,6			min.	±0,5																	
-0,08																						
[mm]													[kN]			[mm]		[mm]	[°C]	[g]		
16	75	18,6	25	19,2	15,1	31	44,5	27	30	49	92,8	21,5	4,8	4,5	4,1	1,5	40	16	250	467	22350.0645	

Användningsexempel











Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."