

## Kullåspinnar • självlåsande, med standardhandtag

22380.0031



### Produktbeskrivning

För snabb fastspänning, låsning, justering, byten och säkringar. Snabb och enkel upplåsning för frekventa operationer.

Alla modeller är rostbeständiga. Vid användning av modellen i rostfritt stål 1.4542: hög hållfast, härdad, nötningsbeständigt stift med hög last kapacitet.

Kompakt modell med standardgrepp.

### Material

#### Bult

- Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad

#### Fjäder

- rostfritt stål

### Drift

Kulorna frigörs när man trycker in knappen.

### Kännetecken

Versioner av rostfritt stål 1.4542 med märkning under kulorna.

### Mer information

### Not

Specialutförande på begäran.

### Tillbehör

Kan enkelt förses med hållare EH 22400.

### Ytterligare produkter

- Kullåspinnar, självlåsande, med standardhandtag, titan
- Lokaliseringsbussningar, för kullåspinnar
- Lokaliseringsbussningar, med fläns, för kullåspinnar och kulpinnar
- Hållare
- Positioneringsbussningar, med krage, DIN 172 A
- Positioneringsbussningar, utan krage, DIN 179 A

### Ritning



\*\* Utförande av rostfritt stål 1.4542 med markering.

### Orderinformation

Dimension						Lokali- serings hål H11	🌡️ max.	🏋️ [g]	Skjuvmotstånd dubbel <sup>1)</sup> min.	Art.nr.
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	[mm]	[°C]	[g]	[kN]	
-0,04 -0,08	+0,6			±1						
rostfritt stål										
8	60	9,5	14	8,2	33,1	8	250	47	63	22380.0031

<sup>1)</sup> Skjuvmotstånd motsvarande DIN 50141

Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."