

## Kullåspinnar • självlåsande, med elastiskt grepp

22380.0750



## Produktbeskrivning

För snabb fastspänning, låsning, justering, byten och säkringar. Många användningsområden, t.ex. sport, fritid, läkarvård, medicinska instrument, maskiner och maskinkonstruktioner etc. Snabb och enkel upplåsning för frekventa operationer.

Alla modeller är rostbeständiga. Vid användning av modellen i rostfritt stål 1.4542: hög hållfast, härdad, nötningsbeständigt stift med hög last kapacitet.

Elastiskt och ergonomiskt grepp med integrerad återställning (låsning). Ny, modern, patenterad design.

## Material

## Bult

- Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad

## Handtag

- Thermoplast (PBT/TPE), grå / orange

## Drift

Kulorna frigörs när man trycker in knappen.

## Kännetecken

Versioner av rostfritt stål 1.4542 med märkning under kulorna.

## Mer information

## Not

Specialutförande på begäran.

## Tillbehör

Kan enkelt förses med hållare EH 22400.

## Ytterligare produkter

- Lokaliseringsbussningar, för kullåspinnar
- Lokaliseringsbussningar, med fläns, för kullåspinnar och kulpinnar
- Hållare
- Positioneringsbussningar, med krage, DIN 172 A
- Positioneringsbussningar, utan krage, DIN 179 A

## Ritning



\*\* Utförande av rostfritt stål 1.4542 med markering.

## Orderinformation

Dimension				Lokali- serings hål H11	min.	max.	Skjuvmotstånd dubbel <sup>1)</sup> min.	Art.nr.
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>					
-0,04 -0,08	+0,6				±1			
[mm]								
[mm]								
[°C]								
[g]								
[kN]								
rostfritt stål								
10	50	12	41	16,4	9,6	34,8	19,2	10
								-30
								80
								47
								100
								22380.0750

<sup>1)</sup> Skjuvmotstånd motsvarande DIN 50141

Användningsexempel





## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."