

## Kompakta Spännare

23690.0012



### Produktbeskrivning

Den kompakta spännaren används för universella tillämpningar, antingen horisontellt eller vertikalt, i bearbetat såväl som råmaterial.

Funktioner:

- exakt positionering vid uppspanning
- enkelt handhavande
- hög spännkraft vid lågt vridmoment tack vare handtag med kullager
- repeterbar, stor spännyta
- spännhandtag kan dras tillbaks fullt för enkelt byte av arbetsstycken
- spännhandtag med gänga för positionering tillsammans med olika spännelement såsom kultrycksskruvar (EH 22700. - EH 22720.), pendelupplägg (EH 22730.- EH 22740.) etc.
- stora justeringsmöjligheter med konstant spännkraft
- stort justeringsområde med bibehållen spännkraft - 23690.0112/0116
- höjdjustering genom höjdjusteringselement, enkla och flexibla fixeringsmöjligheter
- rostskyddad
- okänslig mot smuts och spån.

### Material

#### Kropp

- Värmebehandlat stål, svart

#### Spännhandtag

- Värmebehandlat stål, silverfärgat

### Montering

#### Montering:

1. Demontera skruv ISO 4762-M6 x 10.
2. Dra tillbaks spännhandtaget.
3. Optimal fixering med 2 skruvar med invändig sexkant (ingår)
4. Placera spännhandtaget och kroppen och montera därefter.
5. Spänn skruven ISO 4762 - M 6 x 10.

### Drift

Process:


1. Dra spännhandtaget till spännläget.
2. Spänn med sexkantsskruven.
3. Demontering sker i omvänd ordning.

### Mer information

#### Ytterligare produkter

- Höjdjusteringselement, för kompakta spännare


Ritning






Orderinformation

$d_1$	$d_2$	$h_1$ min.	$h_1$ max.	$h_2$	$h_3$	Dimension							SW	Spännkraft max.	Ådragnings moment max.	[g]	Art.nr.
						$s$ max.	$l_1$	$l_2$ +1	$l_3$	$l_4$	$l_5$	$b$					
M12	M8	40	60	59	95	43	134	70	50	13	10	45	16	15	45	1840	23690.0012

Användningsexempel





## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."