

## Fjädrande tryckstift • med stift och spår - TUM

2B020.0350



### Produktbeskrivning

För lokalisering, indexering, låsning eller förliknande tryckapplikationer. Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

### Material

#### Upplägg

- Rostfritt stål 1.4305 (ASTM-A-582), nitrerad

#### Kropp


- Rostfritt stål 1.4305 (ASTM-A-582)

#### Fjäder

- rostfritt stål

### Kännetecken

Normalt fjädertryck: ingen markering



normal fjädertryck



förstärkt fjädertryck

### Mer information

### Not

Specialutförande på begäran. Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.

- Denna produkt är tillverkad i TUM dimensioner.

### Referens

En omvandlingstabell finns på de tekniska anvisningarna efter dessa produktsidor.

Gänglåsning: Polyamid-ytbeläggning (Se tekniska data för mer info).

### Ytterligare produkter

- Fjädrande tryckstift, med stift och spår

### Ritning



### Orderinformation

| d <sub>1</sub> | Dimension |     | Gänga  | d <sub>2</sub> | l   | Slag<br>s | Fj. tryck <sup>1)</sup> |                | Temperatur |      | [oz]  | Art.nr.    |
|----------------|-----------|-----|--------|----------------|-----|-----------|-------------------------|----------------|------------|------|-------|------------|
|                | [tum]     |     |        |                |     |           | F <sub>1</sub>          | F <sub>2</sub> | min.       | max. |       |            |
| 1/2-13         | 1/2       | 0,5 | 2A-UNC | 0,248          | 3/4 | 0,151     | 1,8                     | 5,5            | -22        | 194  | 0,377 | 2B020.0350 |

<sup>1)</sup> Statistiskt medelvärde

Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."