


## Fjädrande tryckstift • med stift och invändig sexkant - TUM

2B030.0376



### Produktbeskrivning

För lokalisering, indexering, låsning eller förliknande tryckapplikationer. Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

### Material

#### Upplägg

- Rostfritt stål 1.4305 (ASTM-A-582), nitrerad

#### Kropp


- Rostfritt stål 1.4305 (ASTM-A-582)

#### Fjäder

- rostfritt stål

### Kännetecken

Förstärkt fjädertryck: märkt med två linjer



normal fjädertryck



förstärkt fjädertryck

### Mer information

### Not

Specialutförande på begäran. Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.

- Denna produkt är tillverkad i TUM dimensioner.

### Referens

En omvandlingstabell finns på de tekniska anvisningarna efter dessa produktsidor.

Gänglåsning: Polyamid-ytbeläggning (Se tekniska data för mer info).

### Ytterligare produkter

- Fjädrande tryckstift, med stift och invändig sexkant

### Ritning



### Orderinformation

| d <sub>1</sub> | Dimension |       | Gänga  | d <sub>2</sub> | l | SW   | Slag<br>s | Fj. tryck <sup>1)</sup> |                | min.   max. |     | oz    | Art.nr.    |
|----------------|-----------|-------|--------|----------------|---|------|-----------|-------------------------|----------------|-------------|-----|-------|------------|
|                | [tum]     | [tum] |        |                |   |      |           | F <sub>1</sub>          | F <sub>2</sub> | [°F]        |     |       |            |
| 5/16-18        | 5/16      | 0,313 | 2A-UNC | 0,135          | 1 | 5/32 | 0,188     | 3                       | 15             | -22         | 194 | 0,212 | 2B030.0376 |

<sup>1)</sup> Statistiskt medelvärde

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."