

SIMPLEX-slaggor • Kompositgummi; med gjutjärnshus och träskaff av hickory

3002.100



Produktbeskrivning

SIMPLEX-slaggor i serie 3002 är utrustade med insatser av kompositgummi på varje sida. Det finns två versioner: En av dessa versioner har en huvuddiameter av D 80 mm, en totalvikt av 3.270 g och en totallängd av 80 cm. Den större versionen har en huvuddiameter av D 100 mm, en totalvikt av 5.500 g och en totallängd av 100 cm. Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den medelhårda gummiinsatsen (serie 3202) en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare. Höljet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd. Det långfibriga och ultrahållbara hickoryhandtaget är lackerat och ergonomiskt utformat. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-slaggor med insatser av kompositgummi (svart, medelhård, stötdämpning, luktfri, lågt slitage) på båda sidor.
- Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
- Det långfibriga och ultrahållbara hickoryhandtaget är lackerat och ergonomiskt utformat.
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Det finns i storlek D 80 mm (totalvikt 3.270 g) och D 100 mm (totalvikt 5.500 g).

Användningsområden

Trädgård och markanläggning, kantstenläggning, murning- / trappmontering, staketkonstruktioner, byggnadsställningar, tältställningar, monteringsfärdiga huskonstruktioner

Material

Handtag

- Hickory

Inlägg

- Kompositgummi, svart
- Medelhård
- Stötdämpning
- Luktfri
- Lågt slitage

Huset

- Gjutjärn

Orderinformation

Ø	Längd	Bredd	Höjd	Längd x Bredd x Höjd	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
									[mm]
100	200	1000		1000 x 200 x 100	5500	4030618310273	AAA938c002	21-04-09-20	3002.100

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."