

SIMPLEX Klyv Yxa • med kilräffla, hus i gjutstål och hickory handtag

3007.751



Produktbeskrivning

Halders SIMPLEX-klyvyxor kombinerar två verktyg i ett, en klyvsläggxyxa och en mjukhammare av högsta professionell kvalitet, och erbjuder betydande kostnadsbesparingar i jämförelse med individuella inköp av verktygen.

Produktens toppkvalitet har intygats av nämnden för skogsarbete och skogsteknik (KWF). Det droppsmidda och härdade yxbladet är slipat och polerat. De optimerade kilribborna ökar klyvningsverkan och hindrar verktyget från att fastna i träet, vilket gör denna version ideal för klyvning av hårda träslag. Skärskyddet av läder förhindrar personskador under transporten. Superplastinsatsen D 50 mm är en medelhård plastinsats av strängsprutat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare. Om man använder den mjuka sidan vid kilning av träet, elimineras risken för personskador från metallsplitter fullständigt. Dessutom förlängs brukstiden för plast- och aluminiumkilar avsevärt.

Höljet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd.

Det långfibriga och ultrahållbara hickoryhandtaget är lackerat och ergonomiskt utformat. Totalvikten är 2.840 g.

I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar.

Produktegenskaper:

- 2 verktyg i 1: En klyvyxa plus en mjukhammare kostar troligtvis mindre än om man köper verktygen var för sig.
- Det droppsmidda yxbladet med kilribbor är idealt för huggning av hårda träslag.
- Ingen risk för personskador genom metallsplitter vid kilning av träet tack vare superplastinsatsen D 50 mm (vit, medelhård och mycket hållbar).
- Betydligt bättre brukstid för plast och aluminiumkilar.
- Skonsam indrivning av träpålar.
- Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
- Det långfibriga och ultrahållbara hickoryhandtaget är lackerat och ergonomiskt utformat.
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Inklusive skärskydd av läder.
- Totalvikten är 2.840 g.

Användningsområden

Särskilt lämplig för klyvning hårda träslag

Material

Handtag

- Hickory

inlägg 1

- Yxblad hejarsmidd och härdad, slipad och polerad
- inklusive plastfatning
- inklusive skydd i läder

inlägg 2

- Superplast, vit
- Medelhård
- Mycket hållbar
- Slitstark

Huset

- Gjutjärn

Montering

I SIMPLEX-klyvyxan får endast superplastinsatsen 3207.050 monteras.

Yxbladet 3210.751 bör endast monteras i gjutjärnshöljet 3011.750!

Mer information

Ytterligare produkter

- SIMPLEX Klyv Yxa, tunn form, med hus i gjutstål och hickoryhandtag
- SIMPLEX-plastsockel, för SIMPLEX-yxblad
- SIMPLEX-skärskydd, för SIMPLEX-yxblad

Orderinformation

Ø	Dimension			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.	
	[mm]		[g]					
50	210	765	100	2840	4030618310242	EAA616c009	21-04-19-01	3007.751

Användningsexempel







Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."