

SIMPLEX mjuk hammare • Superplastic; med gjutjärnshus och högkvalitativt trähandtag

3007.050



Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3007 är utrustad med slag av superplast på båda sidor (serie 3207). Denna storsäljare från Halder är ett medelhårt plastslag tillverkat av strängpressat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastslag är det därför betydligt mer slitstarkt och hållbart.

Höljet är tillverkat av gjutjärn och levereras med en integrerad handskyddshylsa som ger en hög nivå av brottsmotstånd.

Det högkvalitativa trähandtaget är vibrationsdämpande och ergonomiskt utformat. Det har ett dubbelt lackskikt och är därmed smutsavvisande.

I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan återmonteras. Detta spar både tid och pengar.

Denna version finns tillgänglig i storlekar från D30mm till D80mm, som slägga med slag upp till 140mm stora (3007.081, 3007.100, 3007.125, 3007.141). Utförandet D80mm finns också med extra kort skaft (3007.082).

Produktfunktioner:

- SIMPLEX mjukhammare med slag av superplast (vitt, medelhårt, mycket slitstarkt).
- Hölje tillverkat av gjutjärn med integrerad handskyddshylsa och utmärkt brottsmotstånd.
- Högkvalitativt, vibrationsdämpande och ergonomiskt utformat trähandtag; greppytan är försedd med dubbla lackskikt (smutsavvisande).
- Alla delar kan bytas ut / återmonteras, vilket spar både tid och pengar.
- Tillgängliga i storlekarna från D30mm till D80mm och som slägga med slag som kan vara upp till 140mm stora.
- Utförandet D80mm finns också med extra kort skaft (3007.082).

Användningsområden

Trädgård och markanläggning, stenläggning, kantstenläggning, staketkonstruktioner, driva in stålklar, byggnadsställningar, tältställningar, plåtbearbetning, monteringsfärdiga huskonstruktioner, finsnickeri, snickeriarbeten, montering av arbetsstycken med vassa kanter

Material

Handtag

- Trä

Inlägg

- Superplast, vit
- Medelhård
- Mycket hållbar
- Slitstark

Huset

- Gjutjärn

Orderinformation

Ø			Dimension			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
			Längd x Bredd x Höjd	[mm]					
50	135	370	370 x 135 x 50		1040	4030618300199	AAA905c002	21-04-09-16	3007.050

Användningsexempel





Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."