

## SIMPLEX mjuk hammare • Mjukmetall; med hölje av gjutjärn och högkvalitativt trähandtag

3009.080



### Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3009 är utrustad med slag av mjukmetall på båda sidor. Silverslaget (serie 3209) som är tillverkat av aluminium är starkt, värmetåligt och en ersättare för klassiska blyhammare.

Höljet är tillverkat av gjutjärn och levereras med en integrerad handskyddshylsa som ger en hög nivå av brottsmotstånd.

Det högkvalitativa trähandtaget är vibrationsdämpande och ergonomiskt utformat. Det har ett dubbelt lackskikt och är därmed smutsavvisande.

I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan återmonteras. Detta spar både tid och pengar.

Denna version finns tillgänglig i storlekar från D30mm till D80mm och som slägga (3009.081)

Produktfunktioner:

- SIMPLEX mjukhammare med slag av mjukmetall (silver, hårt, värmebeständigt) på båda sidor.
- Hölje tillverkat av gjutjärn med integrerad handskyddshylsa och utmärkt brottsmotstånd
- Högkvalitativt, vibrationsdämpande och ergonomiskt utformat trähandtag; greppytan är försedd med dubbla lackskikt (smutsavvisande)
- Alla delar kan bytas ut / återmonteras, vilket spar både tid och pengar.
- Tillgängliga i storlekarna från D30mm till D80mm och som slägga

### Användningsområden

Hög slagverkan, rikttningsarbeten, formkonstruktion, anläggning, montering, reparations och underhållsarbete

### Material

#### Handtag

- Trä

#### Inlägg

- Mjukmetall, silver
- hård
- Värmetåligt

#### Huset

- Gjutjärn

### Orderinformation

| Ø  | Dimension | Längd x Bredd x Höjd | [mm]           | [g]  | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Art.nr.  |
|----|-----------|----------------------|----------------|------|---------------|-------------------|-------------|----------|
|    |           |                      |                |      |               |                   |             | 3009.080 |
| 80 | 175       | 490                  | 490 x 175 x 80 | 3860 | 4030618300311 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3009.080 |

### Överensstämmelse

#### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

#### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

#### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."