

SIMPLEX mjuk hammare • Kompositgummi, med "Stand-Up"-funktion; med gjutjärnshus och högkvalitativt träskaft.

3022.260



Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3022 är utrustad med insatser av kompositgummi på varje sida. Denna medelhårda gummiinsats (serie 3202) är en absolut toppsäljare. Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luftfrihet erbjuder den en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare. Halder har nu utvecklat denna toppsäljare ytterligare: Tack vare sin genialiska form låter gummiinsatsen med "stand-up" (3202.2) hammaren stå säkert på sitt huvud och minskar därmed behovet att böja sig fram, så att man kan arbeta på ett mycket mer ergonomiskt och för ryggen angenämt sätt. Höljet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd. Det vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtaget är av hög kvalitet och har dubbla skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar. Detta utförande finns i storlekarna D60mm och D80mm, även som slägghammare (3022.261). Utförandet D80mm finns också med extra kort skaft (3022.082).

Produktegenskaper:

- Ytterligare utveckling av Halders toppsäljare: Gummiinsatsen med "stand-up" (3202.2) garanterar för ryggvänligt arbete och minskar behovet att böja sig fram.
- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombinationen av kompositgummi / kompositgummi med "stand-up" (svart, medelhård, stötdämpning, luftfri, lågt slitage).
- Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
- Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbla skikt av lack (smutsavvisande).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns i storlekarna D60mm och D80mm, även som slägghammare.
- Utförandet D80mm finns också med extra kort skaft (3022.082).

Användningsområden

Trädgård och markanläggning, stenläggning, kantstenläggning murning- / trappmontering, staketkonstruktioner, byggnadsställningar, tältställningar, monteringsfärdiga huskonstruktioner, snickeriarbeten, underhåll och reparationsarbete

Denna hammare har en speciell insats med "Stand-Up"-funktion.

Material

Handtag

- Trä

inlägg 1

- Kompositgummi, svart, med "Stand Up"-funktion
- Medelhård
- Stötdämpning
- Luftfri
- Skonsam

inlägg 2

- Kompositgummi, svart
- Medelhård
- Stötdämpning
- Luftfri
- Skonsam

Huset

- Gjutjärn

Orderinformation

Ø	Dimension		Längd x Bredd x Höjd	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
	[mm]	[mm]						
60	150	405	405 x 150 x 60	1580	4030618311072	AAA905c002	21-04-09-16	3022.260

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."