

SIMPLEX mjuk hammare • TPE-medium kompositgummi; med gjutjärnshölje och extra kort trähandtag av hög kvalitet 3023.082



Produktbeskrivning

Denna SIMPLEX-skonhammare har ett extra kort skaft. Den kompakta designen förhindrar att skaftänden slår i marken - till exempel vid stenläggningsarbeten. SIMPLEX-serie 3023 finns med insatskombinationen av TPE medium / kompositgummi. Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den medelhårda gummiinsatsen (serie 3202) en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare. Den gråa, medelhårda TPE-insatsen (serie 3203) tål slagkrafter, som kan jämföras med den svarta gummiinsatsen. Skillnaden är, att den inte efterlämnar några oönskade svarta fläckar. Höljet är tillverkat av gjutjärn och levereras med en integrerad handskyddshylsa som ger en hög nivå av brottsmotstånd.

Det högvärdiga, vibrationsdämpande, ergonomiskt utformade och extra korta träskaftet har i greppområdet dubbel lackering och är därmed okänslig för smuts.

I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan återmonteras. Detta spar både tid och pengar.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare D80mm med insatskombination av TPE medium (grå, medelhård, inga fläckar) / kompositgummi (svart, medelhård, stötdämpning, luktfri, lågt slitage).
- Extra kort skaft, skaftänden slår inte emot.
- Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
- Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbelt skikt av lack (smutsavvisande).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.

Användningsområden

Trädgård och markanläggning, stenläggning, murning- / trappmontering, naturstenarbete

Material

Handtag

- Trä

inlägg 1

- TPE medium, grå
- Inga märken
- Medelhård

inlägg 2

- Kompositgummi, svart
- Medelhård
- Stötdämpning
- Luktfri
- Skonsam

Huset

- Gjutjärn

Orderinformation

Ø	Dimension		Längd x Bredd x Höjd [mm]	Handle version	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
	—	—							
80	175	325	325 x 175 x 80	extra kort	2725	4030618312918	AAA905c002	21-04-09-16	3023.082

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."