

SIMPLEX-slaggor • Kompositgummi med "Stand-Up"-funktion / TPE-soft; med gjutjärnshus och träskafft av hickory

3012.261



Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3012 finns med den populära insatskombinationen av TPE mjuk / kompositgummi. Den blåa, mjuka TPE-insatsen (serie 3201) är den mjukaste insatsen av SIMPLEX-serien och ger kraftig stötdämpning vid arbeten, som kräver lätta slag. Till skillnad från konventionella gummihammare efterlämnar den inga oönskade svarta fläckar. Tack vare sin genialiska form låter gummiinsatsen med "stand-up" (3202.2) hammaren stå säkert på sitt huvud och minskar därmed behovet att böja sig fram, så att man kan arbeta på ett mycket mer ergonomiskt och för ryggen angenämt sätt. Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den beprövade gummiblandningen en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare. Det 70 cm långa hickoryhandtaget gör det möjligt att utan ansträngning ta tag i mjukhammaren från ett stående läge. Höljet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar. Denna version finns i storlekarna D60mm och D80mm.

Produktegenskaper:

- Ytterligare utveckling av Halders toppsäljare: Gummiinsatsen med "stand-up" (3202.2) garanterar för ryggvänligt arbete och minskar behovet att böja sig fram.
- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombinationen av TPE mjuk (blå, mjuk, inga fläckar) / gummiinsats med "stand-up" för ryggvänligt arbete utan att man behöver böja sig fram.
- Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
- 70 cm långt, kan hickoryhandtaget lätt plockas upp från ett stående läge.
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Denna version finns i storlekarna D60mm och D80mm.

Användningsområden

Trädgård och markanläggning, stenläggning, murning- / trappmontering, snickeriarbeten

Denna hammare har en speciell insats med "Stand-Up"-funktion.

Material

Handtag

- Hickory

inlägg 1

- Kompositgummi, svart, med "Stand Up"-funktion
- Medelhård
- Stötdämpning
- Luktfri
- Skonsam

inlägg 2

- TPE mjuk, blå
- Inga märken
- mjukt

Huset

- Gjutjärn

Orderinformation

Ø	Längd	Bredd	Höjd	Dimension	Längd x Bredd x Höjd	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	Art.nr.
				[mm]					
60	150	780			780 x 150 x 60	1835	4030618311218	AAA938c002	3012.261

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."