

SIMPLEX mjuk hammare • Kompositgummi / Superplastic; med gjutjärnshus och högkvalitativt träskaft 3027.050



Produktbeskrivning

Med en insatskombination av kompositgummi / superplast är SIMPLEX-serie 3027 en oundgänglig följeslagare för ett stort antal applikationer och Halders toppsäljare. Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den medelhårda gummiinsatsen (serie 3202) en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare. Superplastinsatsen (serie 3207) tillåter kraftigare slag än gummiinsatsen. Det är en medelhård plastinsats av strängsprutat och ytterst homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare.

Höljet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd.

Det vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtaget är av hög kvalitet och har dubbelt skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande.

I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar.

Detta utförande finns i storlekarna D30mm till D80mm, även som slägghammare (3027.081, 3027.100) och D60mm och D80mm med gummiinsats med stödfot. Utförandet D80mm finns också med extra kort skaft (3027.082).

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av kompositgummi (svart, medelhård, stötdämpning, luktfri, lågt slitage) / superplast (vit, medelhård, mycket hållbar).
- Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
- Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbelt skikt av lack (smutsavvisande).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Detta utförande finns från storlek D30mm till D80mm och i storlekarna D60mm och D80mm, även med gummiinsats med stödfot, även som slägghammare.
- Utförandet D80mm finns dessutom med extra kort skaft (art 3027.082).
- Halders toppsäljare.

Användningsområden

Trädgård och markanläggning, stenvägg, kantstenvägg, byggnadsställningar, tältställningar, snickeriarbeten, staketkonstruktioner, uppsättning av takstol

Material

Handtag

- Trä

inlägg 1

- Kompositgummi, svart
- Medelhård
- Stötdämpning
- Luktfri
- Skonsam

inlägg 2

- Superplast, vit
- Medelhård
- Mycket hållbar
- Slitstark

Huset

- Gjutjärn

Orderinformation

Ø	Längd	Bredd	Höjd	Längd x Bredd x Höjd	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
									[mm]
50	135	370		370 x 135 x 50	1105	4030618300700	AAA905c002	21-04-09-16	3027.050

Användningsexempel









Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."