

SIMPLEX-släggor • Kompositgummi / Superplastic; med gjutjärnshus och träskaft av hickory

3027.081



Produktbeskrivning

Med en insatskombination av kompositgummi / superplast är SIMPLEX-serie 3027 en outhärlig följeslagare för ett stort antal applikationer, och den finns i två släggversioner på grund av att den är Halders toppsäljar-kombination: En av dessa versioner har en huvuddiameter av D 80 mm, en totalvikt av 3.170 g och en totallängd av 80 cm (även med gummiinsats med stödfot). Den större versionen har en huvuddiameter av D 100 mm, en totalvikt av 5.350 g och en totallängd av 100 cm. Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den medelhårda gummiinsatsen (serie 3202) en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare. Superplastinsatsen (serie 3207) tillåter kraftigare slag än gummiinsatsen. Det är en medelhård plastinsats av strängsprutat och ytterst homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare. Höljet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd. Det långfibriga och ultrahållbara hickoryhandtaget är lackerat och ergonomiskt utformat. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-släggor med en insatskombination av kompositgummi (svart, medelhård, stötdämpning, luktfri, lågt slitage) / superplast (vit, medelhård, mycket hållbar).
- Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
- Det långfibriga och ultrahållbara hickoryhandtaget är lackerat och ergonomiskt utformat.
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Det finns i storlek D 80 mm (totalvikt 3.170 g) och D 100 mm (totalvikt 5.350 g).
- Finns från storlek D80mm även med gummiinsats med stödfot.

Användningsområden

Trädgård och markanläggning, kantstenläggning, sättning av I-stenar, murning- / trappmontering, staketkonstruktioner, driva in stålkilar, byggnadsställningar, tältställningar, snickeriarbeten, monteringsfärdiga huskonstruktioner, uppsättning av takstol

Material

Handtag

- Hickory

inlägg 1

- Kompositgummi, svart
- Medelhård
- Stötdämpning
- Luktfri
- Lågt slitage

inlägg 2

- Superplast, vit
- Medelhård
- Mycket hållbar
- Slitstark

Huset

- Gjutjärn

Orderinformation

| Ø | | | Dimension | | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Art.nr. |
|----|-----|-----|------------------------------|------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| | | | Längd x Bredd x Höjd [mm] | | | | | |
| 80 | 175 | 800 | 800 x 175 x 80 | 3170 | 4030618300908 | AAA938c002 | 21-04-09-20 | 3027.081 |

Användningsexempel







Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."