

SIMPLEX mjuk hammare • TPE-mid / rubber composition; med gjutjärnshus och högkvalitativt trähandtag.

3023.050



Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3023 finns med insatskombinationen av TPE medium / kompositgummi. Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den medelhårda gummiinsatsen (serie 3202) en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare.

Den gråa, medelhårda TPE-insatsen (serie 3203) tål slagkrafter, som kan jämföras med den svarta gummiinsatsen.

Skillnaden är, att den inte efterlämnar några oönskade svarta fläckar. Höljet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd.

Det vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtaget är av hög kvalitet och har dubbelt skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande.

I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar.

Detta utförande finns från storlek D30mm till D80mm och i storlekarna D60mm och D80mm, även med gummiinsats med stödfot. Utförandet D80mm finns dessutom med extra kort skaft (3023.082).

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av TPE medium (grå, medelhård, inga fläckar) / kompositgummi (svart, medelhård, stötdämpning, luktfri, lågt slitage).
- Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
- Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbelt skikt av lack (smutsavvisande).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns från storlek D30mm till D80mm och D60mm och D80mm, även med gummiinsats med stödfot.
- D80mm finns med extra kort skaft (3023.082).

Användningsområden

Trädgård och markanläggning, stenläggning, murning- / trappmontering, naturstenarbete

Material

Handtag

- Trä

inlägg 1

- TPE medium, grå
- Inga märken
- Medelhård

inlägg 2

- Kompositgummi, svart
- Medelhård
- Stötdämpning
- Luktfri
- Skonsam

Huset

- Gjutjärn

Orderinformation

Ø	Dimension	Längd x Bredd x Höjd	[mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
								370
50	135	370	370 x 135 x 50	1140	4030618304548	AAA905c002	21-04-09-16	3023.050

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."