

SIMPLEX-slaggor • Kompositgummi / mjukmetall; med gjutjärnshus och träskaft av hickory  
3029.081

## Produktbeskrivning

SIMPLEX-slaggor i serie 3029 är utrustade med insatskombinationen av kompositgummi / mjukmetall. Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den medelhårda gummiinsatsen (serie 3202) en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare. Tillverkad av aluminium, den silverfärgade insatsen av mjuk metall (serie 3209) är hård, värmebeständig och en ersättning för en klassisk blyhammare. Höljet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd. Det långfibriga och ultrahållbara hickoryhandtaget är lackerat och ergonomiskt utformat. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar. Denna slagga mäter 3.700 g och 80 cm i totalvikt och totallängd och finns i D 80 mm.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-slaggor med insatskombination av kompositgummi (svart, medelhård, stötdämpning, luktfri, lågt slitage) / mjukmetall (silverfärgad, hård, värmebeständig)
- Gjutjärnhölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
- Det långfibriga och ultrahållbara hickoryhandtaget är lackerat och ergonomiskt utformat.
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Den finns i D 80 mm (totalvikt 3.700 g)

## Användningsområden

Mycket kraftigt slag, rikttningsarbeten, formkonstruktion, anläggning, montering, reparations och underhållsarbete

## Material

## Handtag

- Hickory

## inlägg 1

- Kompositgummi, svart
- Medelhård
- Stötdämpning
- Luktfri
- Skonsam

## inlägg 2

- Mjukmetall, silver
- hård
- Värmetåligt
- Hög slagverkan

## Huset

- Gjutjärn

## Orderinformation

Ø	Dimension	Längd x Bredd x Höjd	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
	[mm]		[g]			
80	175	800	3710	4030618306429	AAA938c002	21-04-09-20
		800 x 175 x 80				3029.081

## Överensstämmelse

## RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

## Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

## Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."