

SIMPLEX mjuk hammare • Kompositgummi; med aluminiumhus och högkvalitativt träskaff

3102.050



Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3102 är utrustad med insatsen av kompositgummi på varje sida. Denna medelhårda gummiinsatsen (serie 3202) är en absolut toppsäljare. Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare. Det extra lätta aluminiumhöljet med inbyggda skyddsmuffar på handtagen ger användaren möjlighet att använda och kontrollera rätt slagstyrka. Det gör det enkelt att hantera material, som lätt går sönder. Det vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtaget är av hög kvalitet och har dubbla skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm.

Produktgenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatser av kompositgummi (svart, medelhård, stötdämpning, luktfri, lågt slitage) på båda sidor.
- Det extra lätta aluminiumhöljet med inbyggda skyddsmuffar på handtagen gör det lätt för användaren att använda och kontrollera rätt slagstyrka (idealt för arbete med material, som lätt går sönder).
- Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbla skikt av lack (smutsavvisande)..
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm

Användningsområden

Trädgård och markanläggning, stenläggning, kantstenläggning murning- / trappmontering, staketkonstruktioner, byggnadsställningar, tältställningar, monteringsfärdiga huskonstruktioner, snickeriarbeten, underhåll och reparationsarbete

Material

Handtag

- Trä

Inlägg

- Kompositgummi, svart
- Medelhård
- Stötdämpning
- Luktfri
- Lågt slitage

Huset

- Aluminium Al

Orderinformation

Ø			Dimension		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
			Längd x Bredd x Höjd [mm]					
50	135	370	370 x 135 x 50	740	4030618300380	AAA905c002	21-04-09-16	3102.050

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnena

Inga SVHC-ämnena med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnena i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnena inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnena betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."