

Kampanjlåda Dreamteam interiör • SIMPLEX-mjukhammare, TPE-mjuk / superplast och SECURAL-mjukhammare 3117s003



Produktbeskrivning

Halders DREAMTEAM-reklambox för interiörarbeten erbjuder två sanna experter för interiördesign: SIMPLEX-mjukhammaren D 40 mm (art 3117.040) med insatskombination av TPE-mjuk / superplast är den perfekta mjukhammaren för snickeriarbeten. Den mjuka insatsen är ideal för arbeten med lätta slag, så att t ex fanerarbeten kan utföras utan extra träbitar. Den medelhårda insatsen av superplast tillåter hårdare slag, dock utan att skada träet. Denna modell är också ideal för användare inom prototypsektorn, köksinstallation och montering av möbler. Det extralätta aluminiumhöljet gör att användaren enkelt kan använda och kontrollera rätt slagkraft. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar. SECURAL-hammare är verkliga specialister för hörn och kanter tack vare sina rektangulära insatser. Rätt hammare för läggning av parkett och laminatgolv såväl som för inglasning av fönster. De är tillverkade av polyuretan, medelhårda och utbytbara. SECURAL-mjukhammaren säkerställer maximal dämpning av återstudsning, tack vare dess låga vikt av 700 g och kornfyllningen i hammarhuvudet. På så sätt överförs hela slagkraften. Hammaren är absolut "säker", svetsat i längdriktning ger höljet en perfekt brottsäker förbindelse mellan hammarhuvud och handtag.

- Värdebox med 2 Halder-mjukhammare perfekt lämpade för interiörarbeten.
- Den innehåller SIMPLEX-mjukhammaren D 40 mm (3117.040) med insatskombinationen av TPE-mjuk (mjuk, inga fläckar) / superplast (medelhård, slitstark, mycket hållbar).
 - Det extra lätta aluminiumhöljet med inbyggda skyddsmuffar på handtagen ger användaren möjlighet att enkelt använda och kontrollera rätt slagstyrka.
 - Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnadsbesparingar och är miljövänligt.
 - Den perfekta mjukhammaren för snickeriarbeten, köksinstallationer, prototyper och montering av möbler.
- Dessutom SECURAL-mjukhammaren utan återstudsning (3380.040).
 - Rätt hammare för läggning av parkett och laminatgolv såväl som för inglasning av fönster.
 - Extremt hög slagkraft vid låg vikt.
 - Utbytbara, rektangulära och medelhårda insatser tillverkade av polyuretan.
 - De möjliggör ljuddämpande arbete helt utan återstudsning.
 - Perfekt brottsäker förbindelse mellan hammarhuvud och handtag tack vare svetsning av höljet i längdriktning.

Användningsområden

Finsnickeri, möbelmontering

Orderinformation

Dimension Längd x Bredd x Höjd [mm]	 [g]	GTIN	Art.nr.
130 x 50 x 400	1030	4030618311867	3117s003

Användningsexempel





Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."