

## SIMPLEX mjuk hammare • TPE-mid / superplastic; med aluminiumhus och högkvalitativt trähandtag

3137.060



### Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3137 finns med insatskombination av TPE-medium / superplast. Den gråa, medelhårda insatsen TPE medium (serie 3203) är av termoplastisk elastomer och efterlämnar inga färgfläckar eller - till skillnad från konventionella gummihammare - några oönskade svarta fläckar. Dess hårdhet kan jämföras med insatsen av kompositgummi (serie 3202). Superplastinsatsen (serie 3207) tillåter kraftigare slag än gummiinsatsen. Det är en medelhård plastinsats av strängsprutat och ytterst homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare. Det extra lätta aluminiumhöljet med inbyggda skyddsmuffar på handtagen ger användaren möjlighet att använda och kontrollera rätt slagstyrka. Det gör mjukhammaren också till ett verktyg med minimal vikt, som är lätt att bära med sig. Det vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtaget är av hög kvalitet och har dubbla skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av TPE medium (grå, medelhård, inga fläckar) / superplast (vit, medelhård, mycket hållbar).
- Det extra lätta aluminiumhöljet med inbyggda skyddsmuffar på handtagen ger användaren möjlighet att enkelt använda och kontrollera rätt slagstyrka.
- Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbla skikt av lack (smutsavvisande).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm.

### Användningsområden

Beläggning med sköra materia, positionering och justering av lätta/känsliga arbetsstycken, finsnickeri, prototyper, dörrtillverkning, möbelmontering

### Material

#### Handtag

- Trä

#### inlägg 1

- TPE medium, grå
- Inga märken
- Medelhård

#### inlägg 2

- Superplast, vit
- Medelhård
- Mycket hållbar
- Slitstark

#### Huset

- Aluminium Al

### Orderinformation

Ø	Dimension		Längd x Bredd x Höjd	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
	[mm]	[mm]						
60	150	405	405 x 150 x 60	820	4030618304777	AAA905c002	21-04-09-16	3137.060

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."