

SIMPLEX mjuk hammare • Plast / superplastic; med aluminiumhus och högkvalitativt trähandtag

3167.040



Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3167 levereras med en insatskombination av plast / superplast. Den röda plastinsatsen (serie 3206) är hård och också beständig mot olja och fett. Sammansatt av strängsprutat och extremt homogent material är superplastinsatsen (serie 3207) en medelhård plastinsats, som är betydligt slitstarkare och hållbarare. Det extra lätta aluminiumhöljet med inbyggda skyddsmuffar på handtagen ger användaren möjlighet att använda och kontrollera rätt slagstyrka. Det gör det enkelt att hantera material, som lätt går sönder. Det vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtaget är av hög kvalitet och har dubbla skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm.

Produktgenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av plast (röd, hård, beständig mot olja och fett) / superplast (vit, medelhård, mycket hållbar).
- Det extra lätta aluminiumhöljet med inbyggda skyddsmuffar på handtagen gör det lätt för användaren att använda och kontrollera rätt slagstyrka (idealt för arbete med material, som lätt går sönder).
- Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbla skikt av lack (smutsavvisande).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm.

Användningsområden

Positionering av lätta / känsliga arbetstycken

Material

Handtag

- Trä

inlägg 1

- Plast, röd
- hård
- Olje och fett beständig
- Universell

inlägg 2

- Superplast, vit
- Medelhård
- Mycket hållbar
- Slitstark

Huset

- Aluminium Al

Orderinformation

Ø	Dimension		Längd x Bredd x Höjd	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
	[mm]	[mm]						
40	115	325	325 x 115 x 40	380	4030618305484	AAA905c002	21-04-09-16	3167.040

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."