

SIMPLEX handtag av trä • till SIMPLEX hammare med gjutstål- eller aluminiumhus

3244.060



Produktbeskrivning

SIMPLEX-trähandtag serie 3244 är kombinerade med SIMPLEX-mjukhammare med gjutjärns- eller aluminiumhöljen i storlekar från D 30 mm till D 80 mm. Dessa vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtag är av hög kvalitet och har dubbla skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande. Deras form säkerställer, att SIMPLEX-konturerna passar mycket bättre till användarens hand än ordinarie gummihammare. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen kan alla komponenter monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-trähandtag av hög kvalitet för SIMPLEX-mjukhammare med gjutjärns- eller aluminiumhöljen och storlekar från D30mm till D80mm.
- Vibrationsdämpning.
- Ergonomiskt utformade.
- Dubbla skikt av lack i greppområdet (smutsavvisande).
- Långfibrig, extremt hållbar.
- Säkerhetsanpassad (bryts inte sönder).
- Kan monteras i efterhand, medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- D80mm finns med extra kort skaft (3244.082).

Material

Handtag

- Trä

Mer information

Ytterligare produkter

- SIMPLEX hus i gjutstål
- SIMPLEX aluminium hus

Orderinformation

| Ø | Dimension Längd x Bredd x Höjd [mm] | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Art.nr. |
|----|---|-----|---------------|-------------------|-------------|----------|
| | | | | | | 3244.060 |
| 60 | 335 | 150 | 4030618301486 | EAC428c022 | 21-04-91-06 | 3244.060 |

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."