

Drivdon • studsfri

3408.050



Produktbeskrivning

Halders serier 3408 erbjuder fallhammare i olika storlekar från D 20 mm till D 50 mm. Fallhammare är i själva verket mjukhammare utan handtag, så att användaren kan hålla hammarhuvudet direkt i handen. Lämpliga för användning i situationer, där begränsad åtkomst gör det möjligt att arbeta med en hammare, de är ideala för arbeten med exakt den slagkraften, som behövs för arbeten med minimikraft. Dessa små hjälpredor är fastsatta i båda ändar med utbytbara, ljuddämpande, mycket slitstarka och splitterfria huvuden av specialnylon. Det är verktyg utan återstudsning tack vare sin stålkornfyllning. Resultatet därav är att energin från stålkornen överförs med lätt fördröjning, när hammaren kommer i kontakt med arbetsstycket. Den reducerade återstudsningen gör att slagkraften absorberas med perfekt effekt, så att arbetet kan ske med reducerad belastning på lederna och svagt ljud.

Produktegenskaper:

- Utan återstudsning.
- Båda ändar är utrustade med utbytbara huvuden av specialnylon, som är mycket slitstarkt och splitterfritt.
- Lämpligt för skonsamt arbete med lågt ljud och minimal kraft.
- Noggrann användning av slagkraften behövs.
- Lösningar för områden med begränsad åtkomst.
- Finns i storlekar från D 20 mm till D 50 mm.

Användningsområden

Monterings- / reparations- / underhållsarbeten med begränsad åtkomst

Material

Inlägg

- Nylon, vit
- hård
- Mycket slitstarkt
- ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
- Olje och fett beständig

Montering

Nylonslag är utbytbara

Mer information


Ytterligare produkter

- Fallhammare / stans-set, 4 st

Orderinformation

Ø		Dimension		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
		Längd x Bredd x Höjd [mm]					
50	165	165 x 50 x 50	1250	4030618302148	AAA905c002	21-04-07-02	3408.050

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."