

Magnetisk hållare

3688.002



Produktbeskrivning

Den magnetiska hållaren från Halder används som multifunktionellt och mångsidigt fäste för avblåsningspistoler, kablar, kläder, skyddsteip och mycket mera. Hållaren gör det enkelt att fästa / hänga upp föremålen utan att behöva skruva fast hållaren.

Den robusta hållaren är gjord av plast och har en enorm hållkraft tack vare de 6 neodymmagneterna, som finns i pottmagneten (D 65 mm). Kontaktytan är inkapslad i gummi och beständig mot olja och skyddar mot skrapmärken på hållytan.

Den speciella formen ger zoner med dubbla användningsområden (t ex för en tryckluftpistol och slang) och hindrar de festsatta / upphängda föremålen från att glida / slira av oavsiktligt. Det håller arbetsplatsen säker och förhindrar snubbelrisk. De magnetiska hållarna är förpackade individuellt i kartonger och fungerar också som skyddande produktförpackningar med säkerhets- och användningsinstruktioner. Denna produkt finns i blått och i svart utförande.

Produktegenskaper:

- Fäste för multifunktionell användning utan behov att skruva fast hållaren på plats.
- Robust plastutförande
- Enorm hållkraft tack vare de sex neodymmagneterna (D 65 mm).
- Kontaktytan är inkapslad i gummi och beständig mot olja och skyddar mot skrapmärken på hållytan.
- Specialutförande ger zoner med dubbla användningsområden.
- Attraktiva försäljningsförpackning med säkerhetsinformation och användningsinstruktioner.
- Finns i blått och svart.

Användningsområden

Blåspistoler, kablar, klädesplagg, övriga utensilier kan enkelt sättas fast / hängas upp!

Material

Magnet

- Permanent magnet

Kropp

- plast

Mer information

Not

Egen etikett versioner med anpassad framsida (klistermärke) på begäran.
Förpackningsstorlek 10 st (beställ antal/st)

Orderinformation

d	Dimension		Färg	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
	[mm]	l						
75		100	blå	250	4030618309895	EAB489h002	21-02-08-13	3688.002

Användningsexempel











Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."