

## SIMPLEX mjuka hammare • Superplast; med förstärkt gjutjärnshölje och handtag av fiberglas

3707.030



## Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3707 är utrustad med superplastinsatser på varje sida. Denna Halder toppsäljare är en medelhård plastinsats av strängsprutat och ytterst homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare. Det svarta förstärkta gjutjärnshöljet erbjuder högre stabilitet tack vare ökad väggjocklek och stöd. Den ökade vikten säkerställer högre slagkraft. Det ytterst robusta och hållbara fiberglashandtaget ger exceptionellt brytmotstånd. Det är ergonomiskt konstruerat och inkluderar ett halkfritt handtag. Det har en jämn yta och är oorganiskt (okänsligt för fukt). I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 80 mm och som slägga (3707.081).

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med superplastinsatser på båda sidor (vita, medelhårda, mycket hållbara).
- Förstärkt gjutjärnshölje med högre stabilitet ökar slagkraften genom högre vikt.
- Extra robust och hållbart fiberglashandtag med halkfritt handtag, oorganiskt (okänsligt för fukt).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns i storlekar från D 30 mm till D 80 mm och som slägga.

## Användningsområden

Trädgård och markanläggning, stenläggning, kantstenläggning, staketkonstruktioner, driva in stålklar, byggnadsställningar, tältställningar, plåtbearbetning, monteringsfärdiga huskonstruktioner, finsnickeri, snickeriarbeten, montering av arbetsstycken med vassa kanter

## Material

## Handtag

- Glasfiber med gummigrepp

## Inlägg

- Superplast, vit
- Medelhård
- Mycket hållbar
- Slitstark

## Huset

- Förstärkt gjutjärn, svart

## Orderinformation

Ø	Längd	Bredd	Dimension		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
			Längd x Bredd x Höjd	[mm]					
30	90	300	300 x 90 x 34		450	4030618303497	AAA905c002	21-04-09-16	3707.030

## Överensstämmelse

## RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

## Innehåller inte SVHC-ämnena

Inga SVHC-ämnena med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

## Innehåller inte ämnena i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnena inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnena betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."