

## BASEPLEX-mjukhammare • Nylon / celluloacetat med pressgjutet zinkhölje och trähandtag 3968.025



### Produktbeskrivning

Samtidigt som den representerar prisingångsmodellen i produktlinjen, lever BASEPLEX onekligen upp till Halders höga kvalitetsstandarder. BASEPLEX-serie 3968 inkluderar insatskombinationen av celluloacetat / nylon. Den röda insatsen av celluloacetat är hård och beständig mot olja och fett. Den vita nyloninsatsen är också något hårdare än den röda och dessutom slitstark. Tillverkad av högkvalitativ pressgjuten zink levereras kroppen med ett överslagsskydd och en tekniskt avancerad hållare för insatserna. Trähandtaget är ergonomiskt och lackerat. Insatserna och handtaget kan bytas ut. Denna version finns i storlekar från D 25 mm till D 50 mm.

Produktegenskaper:

- BASEPLEX-hammaren med insatskombinationen av celluloacetat (röd, hård, beständig mot olja och fett) / nylon (vit, slitstarkt).
- Prisingångsmodell i produktlinjen med bruklig Halder-kvalitet.
- Kroppen är tillverkad av högkvalitativ pressgjuten zink med ett överslagsskydd och en tekniskt avancerad hållare för insatser.
- Ergonomiskt, lackerat trähandtag.
- Insatserna och handtaget kan bytas ut.
- Finns i storlekar från D 25 mm till D 50 mm

### Användningsområden

För lätta till måttligt ansträngande arbeten, installationsarbete

### Material

#### Handtag

- Trä

#### inlägg 1

- Nylon, vit
- hård
- Mycket slitstarkt
- ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
- Olje och fett beständig

#### inlägg 2

- Celluloacetat, röd
- hård
- Olje och fett beständig

#### Huset

- Zink gjutet

### Orderinformation

Ø	Dimension		Längd x Bredd x Höjd	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
	[mm]	[mm]						
25	86	270	270 x 86 x 25	215	4030618304142	AAA905c002	21-04-09-16	3968.025

Anvandningsexempel









## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."