

## SIMPLEX mjuka hammare • Plast / mjukmetall; med förstärkt gjutjärnshus och glasfiberskaft

3769.030



## Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3769 levereras med en insatskombination av plast / mjukmetall. Den röda plastinsatsen (serie 3206) är hård och också beständig mot olja och fett. Tillverkad av aluminium, den silverfärgade insatsen av mjuk metall (serie 3209) är hård, värmebeständig och en ersättning för en klassisk blyhammare. Det svarta förstärkta gjutjärnshöljet erbjuder högre stabilitet tack vare ökad vägg tjocklek och stöd. Den ökade vikten säkerställer högre slagkraft. Det ytterst robusta och hållbara fiberglashandtaget ger exceptionellt brytmotstånd. Det är ergonomiskt konstruerat och inkluderar ett halkfritt handtag. Det har en jämn yta och är oorganiskt (okänsligt för fukt). I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av plast (röd, hård, beständig mot olja och fett) / mjukmetall (silverfärgad, hård, värmebeständig).
- Förstärkt gjutjärnshölje med högre stabilitet ökar slagkraften genom högre vikt.
- Extra robust och hållbart fiberglashandtag med halkfritt handtag, oorganiskt (okänsligt för fukt).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns med D 30 mm till D 60 mm.

## Användningsområden

Formkonstruktion, anläggning, montage / reparation i de automotive en vrachtwagen branche

## Material

## Handtag

- Glasfiber med gummigrepp

## inlägg 1

- Plast, röd
- hård
- Olje och fett beständig
- Universell

## inlägg 2

- Mjukmetall, silver
- hård
- Värmetåligt

## Huset

- Förstärkt gjutjärn, svart

## Orderinformation

Ø	Dimension		Längd x Bredd x Höjd		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
	[mm]			[g]				
30	90	300	300 x 90 x 34	480	4030618305064	AAA905c002	21-04-09-16	3769.030

## Överensstämmelse

## RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

## Innehåller inte SVHC-ämnena

Inga SVHC-ämnena med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

## Innehåller inte ämnena i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnena inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnena betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."