

BASEPLEX-mjukhammare • Cellulosaacetat / cellulosaacetat med pressgjutet zinkhölje och trähandtag
3906.050**Produktbeskrivning**

Samtidigt som den representerar prisingångsmodellen i produktlinjen, lever BASEPLEX onekligen upp till Halders höga kvalitetsstandarder. BASEPLEX-serie 3906 är utrustad med insatser av cellulosaacetat på varje sida. Den röda insatsen är hård och beständig mot olja och fett. Tillverkad av högkvalitativ pressgjuten zink levereras kroppen med ett överslagsskydd och en tekniskt avancerad hållare för insatserna. Trähandtaget är ergonomiskt och lackerat. Insatserna och handtaget kan bytas ut. Denna version finns i storlekar från D 25 mm till D 50 mm.

Produktegenskaper:

- BASEPLEX-mjukhammare med insatser av cellulosaacetat (röd, hård, beständig mot olja och fett) på båda sidor.
- Prisingångsmodell i produktlinjen med bruklig Halder-kvalitet.
- Tillverkad av högkvalitativ pressgjuten zink levereras kroppen med ett överslagsskydd och en tekniskt avancerad hållare för insatserna.
- Ergonomiskt, lackerat trähandtag.
- Insatserna och handtaget kan bytas ut.
- Finns i storlekar från D 25 mm till D 50 mm

Användningsområden

Mångsidig användning, för normal användning

Material**Handtag**

- Trä

Inlägg

- Cellulosaacetat, röd
- hård
- Olje och fett beständig

Huset

- Zink gjutet

Orderinformation

Ø	Dimension		Längd x Bredd x Höjd	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
	[mm]	[mm]						
50	117	340	340 x 117 x 50	940	4030618304098	AAA905c002	21-04-09-16	3906.050

Överensstämmelse**RoHS-kompatibel**

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller proposition 65-ämnen

Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."