

Lyftögla • självlåsande, med handtag EH 22351.



Produktbeskrivning

T-handtaget kan användas för att flytta eller transportera arbetsstycken för hand, t.ex. halvårdiga komponenter, fixturer, högtalare och andra behållare.

Rost och väder-skyddad, därmed även lämplig för användning utomhus. Solid, härdad, hårdbelagd pinne med hög lyftkapacitet.

Material

Bult

- Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad

Handtag

- Aluminium, blå-anodiserat

Tryckknapp

- Aluminium, blå-anodiserat

Fjäder

- Rostfritt stål

Montering

Enkla H11-borrhål är tillräckliga.

Mounting:

1. Press in the button and hold it down
2. Insert the lifting pin
3. Release the button (The button must be back in its original position)

Dismantling:

1. Press in the button and hold it down.
2. Remove the lifting pin.
3. Release the button.

Drift

Each lifting pin contains an operating manual. This document is also available for download as PDF.

Mer information


Tillbehör

Lokaliseringsbussningar för $d_1 = 8, 10$ och 12 kan användas som tillbehör.

Ytterligare produkter

- Lokaliseringsbussningar, för lyftöglor
- Lokaliseringsbussningar, enkel, för lyftöglor
- Lokaliseringsbussning med tätning, slät, för lyftöglor


Ritning



Orderinformation

Dimension										Bärande kraft F ₁	Lokali- serings hål H11	🌡️ max.	📦 [g]	Art.nr.	
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅ min.	l ₂ ±0,5	l ₃	l ₄	l ₅						
-0,04 -0,08	+0,6										[N]	[mm]	[°C]	[g]	
8,0	35	9,35	21,5	14	9,85	8,75	18,7	36,0	100	500	8,0	250	136	22351.0005	
8,3	35	9,65	21,5	14	10,05	8,75	18,7	36,0	100	500	8,3	250	142	22351.0010	
10,0	50	11,70	21,5	14	12,20	10,20	18,7	36,5	100	500	10,0	250	154	22351.0015	
12,0	50	14,20	21,5	14	14,70	11,00	18,7	36,5	100	500	12,0	250	177	22351.0020	

Användningsexempel



Överensstämmelse

Icke-RoHS-kompatibel

Överensstämmer inte med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."