

## Expander® Tättnings Plugg · med dragförankring EH 22880.



### Produktbeskrivning

Expander® pluggarna används för säker, snabb och ekonomisk tätning av hål, t.ex. borrarade hydrauliska hål i jigg och fixturkonstruktion. När du använder pluggarna med dragförankring sker monteringen med hjälp av användarvänliga monteringsverktyg. Kropp och tapp är förmonterade och lämplig för automatiserad hantering.  
**Se tekniska data efter dessa produktinformation sidor.**

### Material


- Kropp**
- Sätthärdat stål, glödgat
- Stift**
- stål

### Mer information

#### Ytterligare produkter

- Monterings verktyg, för Expander® Tättnings Plugg med förankring


### Ritning



### Orderinformation

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> +0,12 0	Dimension				[g]	Art.nr.
			l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub> max.	l <sub>4</sub> max.		
[mm]								
4	2,50	4	4,5	39	6,5	9	1,7	<a href="#">22880.0304</a>
5	3,00	5	5,5	41	7,5	10	2,5	<a href="#">22880.0305</a>
6	3,40	6	6,5	38	8,5	12	3,5	<a href="#">22880.0306</a>
7	4,10	7	7,5	38	9,5	14	5,1	<a href="#">22880.0307</a>
8	4,20	8	8,5	40	10,5	15	6,4	<a href="#">22880.0408</a>
9	4,50	9	9,5	43	11,0	17	8,1	<a href="#">22880.0409</a>
10	4,75	10	10,5	45	12,5	19	10,0	<a href="#">22880.0410</a>

### Användningsexempel



#### Arbets- och testtryck för Expander® tättningspluggar med dragförankring

Basmaterial	ETG-100 AISI 1144	C15Pb 1.0403	GG-25 DIN 1691	GGG-50 DIN 1693	AlCuMg2 3.1354	AlMgSiPb 3.0615	G-AISI7Mg 3.2371
d <sub>1</sub> 4-10 mm	Arbetstryck p [bar]						
	500	500	500	500	500	450	450
	pTest [bar]						
	1600	1600	1600	1600	1600	1400	1400

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."