

Expander® Tättnings Plugg · med dragförankring EH 22880.



Produktbeskrivning

Expander® pluggarna används för säker, snabb och ekonomisk tätning av hål, t.ex. borrade hydrauliska hål i jigg och fixturkonstruktion. När du använder pluggarna med dragförankring sker monteringen med hjälp av användarvänliga monteringsverktyg. Kropp och tapp är förmonterade och lämplig för automatiserad hantering. **Se tekniska data efter dessa produktinformation sidor.**

Material


- Kropp**
- Sätthärdat stål, glödgat
- Stift**
- Stål

Mer information

Ytterligare produkter

- Monterings verktyg, för Expander® Tättnings Plugg med förankring


Ritning



Orderinformation

d ₁	d ₂	d ₃ +0,12 0	Dimension				[g]	Art.nr.
			l ₁	l ₂	l ₃ max.	l ₄ max.		
			[mm]					
4	2,50	4	4,5	39	6,5	9	1,7	22880.0304
5	3,00	5	5,5	41	7,5	10	2,5	22880.0305
6	3,40	6	6,5	38	8,5	12	3,5	22880.0306
7	4,10	7	7,5	38	9,5	14	5,1	22880.0307
8	4,20	8	8,5	40	10,5	15	6,4	22880.0408
9	4,50	9	9,5	43	11,0	17	8,1	22880.0409
10	4,75	10	10,5	45	12,5	19	10,0	22880.0410

Användningsexempel



Arbets- och testtryck för Expander® tättningspluggar med dragförankring

Basmaterial	ETG-100 AISI 1144	C15Pb 1.0403	GG-25 DIN 1691	GGG-50 DIN 1693	AlCuMg2 3.1354	AlMgSiPb 3.0615	G-AISI7Mg 3.2371
d ₁ 4-10 mm	Arbetstryck p [bar]						
	500	500	500	500	500	450	450
	pTest [bar]						
	1600	1600	1600	1600	1600	1400	1400

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."