

## Indexbultar • utan gänga, svetsbar

EH 22120.



### Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering av hål.

#### Material

**Kropp**  
• Stål, svartoxiderat, svetsbart

**Låspinne**  
• Stål, härdat

**Grepp**  
• Thermoplast (PA 6), svart

#### Montering

Monteras genom limning eller svetsning.

#### Mer information


#### Not

Knopp ej demonterbar

#### Ytterligare produkter

• Lokaliseringsbussningar, för indexbultar

### Ritning



### Orderinformation

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	Dimension				Fj. tryck <sup>1)</sup>		min.   max.		[g]	Art.nr.			
			d <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	[°C]					
-0,02 -0,05	h9			~	min.			~							
[mm]													[N]	[°C]	[g]
<b>Med grepp – Bild 1</b>															
5	12	21	–	45,0	5	22	–	7,0	16	-30	80	25	<a href="#">22120.0805</a>		
6	14	25	–	54,5	6	26	–	6,5	15	-30	80	40	<a href="#">22120.0806</a>		
8	18	31	–	69,0	8	34	–	12,0	31	-30	80	84	<a href="#">22120.0808</a>		
<b>Utan grepp – Bild 2</b>															
5	12	–	M5	–	5	22	6	7,0	16	–	250	19	<a href="#">22120.0825</a>		
6	14	–	M6	–	6	26	10	6,5	15	–	250	32	<a href="#">22120.0826</a>		
8	18	–	M8	–	8	34	12	12,0	31	–	250	67	<a href="#">22120.0828</a>		

<sup>1)</sup> Statistiskt medelvärde

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."