

## Kombinationsspännare · med horisontal bas

### EH 23330.



#### Produktbeskrivning

Kombinationsspännaren kombinerar push-pull spännare och vertikala snabbspännare i en spännare. Därför behövs inte olika snabbspännare. Den horisontala och vertikala spännrörelsen kommer genom en enkel hantering med det ergonomiska handtaget. Exakt simultan positionering och säker fastspänning av detaljen garanteras.

Snabbspännarna är tillverkade av komponenter av hög kvalitet och är designade för kontinuerligt användande.

Ergonomiskt oljemotståndigt 2-komponentshandtag, med utökad greppyta.

#### Material

##### Spännare

- Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat

##### Nit

- rostfritt stål


##### Handtag

- plast

##### Spännskruv

- Stål, härdat, förzinkat genom galvanisering

#### Ritning



## Orderinformation

Nominell storlek	Dimension																		Hållkraft		Temperatur		Art.nr.			
	d <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub> min.	h <sub>5</sub> max.	h <sub>6</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub> min.	l <sub>4</sub> max.	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	l <sub>8</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>		min.	max.	
	[mm]																		[kN]		[°C]			[g]		
stål																										
2	5,5	53	17,0	34,5 – 39,5	74	62	36,0	12	25	32	22	150	33	15	5	10	55	0,5	7,5	40	1	1	-10	80	330	23330.4002
3	6,5	75	19,5	48,5 – 61,5	94	87	46,0	16	30	40	28	219	56	32	14	24	75	9,0	12,5	50	2	2	-10	80	714	23330.4003
4	8,5	96	29,0	60,0 – 80,0	110	106	55,5	20	40	50	34	270	74	37	20	30	90	14,0	20,0	50	3	3	-10	80	1618	23330.4004

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."