

Pendelupplägg • med hårdmetall kula, räfflad och självvåterställande

EH 22731.



Produktbeskrivning

För användning som stopp, stöd-tryckdynor, speciellt för gjutna detaljer. Kulan är säkrad mot vridning.

Genom att återgå till den parallella positionen ger pendeluppläggets kontaktyta en bestämt utgångspunkt, vilket förhindrar att plattan hamnar snett när du sätter i arbetsstycket.

Material

Fjäderelement

- Termoplast PUR


Kula

- Hårdmetall, räfflat, förnicklat

Kropp

- Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
- Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat


Ritning



Orderinformation

d ₁	d ₂	Dimension			kulans diameter	SW	Max. last kapacitet med statisk last max.	Åtdragnings moment max.	[g]	Art.nr.
		d ₃	l ₁ ±0,2	l ₂ -0,5						
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, Värmebehandlat stål										
13	M 6	8,3	13	8	10	11	10	10	14	22731.0362
13	M 8	8,3	13	8	10	11	10	25	15	22731.0363
20	M 8	13,2	18	10	16	17	25	25	48	22731.0378
20	M10	13,2	18	10	16	17	25	46	50	22731.0379
20	M12	13,2	18	12	16	17	25	82	53	22731.0380
30	M16	20,0	27	16	25	27	90	206	186	22731.0381
50	M20	34,5	35	20	40	41	165	407	639	22731.0382
50	M24	34,5	35	24	40	41	165	698	673	22731.0383
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, Rostfritt stål										
13	M 6	8,3	13	8	10	11	10	10	14	22731.0390
13	M 8	8,3	13	8	10	11	10	25	15	22731.0392
20	M 8	13,2	18	10	16	17	25	25	48	22731.0394
20	M10	13,2	18	10	16	17	25	46	50	22731.0396
20	M12	13,2	18	12	16	17	25	82	53	22731.0398
30	M16	20,0	27	16	25	27	90	206	186	22731.0399
50	M20	34,5	35	20	40	41	165	407	639	22731.0400
50	M24	34,5	35	24	40	41	165	698	673	22731.0401

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."