

Gångjärn • med monteringsgंगा
EH 25160.

Produktbeskrivning

Dessa gångjärn kännetecknas av den kompakta, robusta designen och de integrerade monteringsgångarna.

Material

Gångstift

- rostfritt stål

Kropp

- Zink gjutet, förkromat
- Zink, gjutet, plastbelagd, silver, liknande RAL 9006, matt yta
- Zink, gjutet, plastbelagd, svart, liknande RAL 9005, matt yta
- Rostfritt stål 1.4308

Axlig


- rostfritt stål

Mer information

Ytterligare produkter

- Distansplattor, till gångjärn

Ritning



Orderinformation

b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	Dimension							[g]	Art.nr.	
					h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	l ₁	l ₂	l ₃			
[mm]														
Zink gjutet, förkromat														
40	25	14,0	M5	4	9,0	5	5,5	11		40	25	12	61	25160.0050
50	30	18,5	M6	6	11,5	6	6,5	13		50	30	12	103	25160.0055
60	36	21,5	M8	8	15,0	8	8,5	17		60	36	14	194	25160.0060
Zink gjutet, silver														
40	25	14,0	M5	4	9,0	5	5,5	11		40	25	12	61	25160.0150
50	30	18,5	M6	6	11,5	6	6,5	13		50	30	12	103	25160.0155
60	36	21,5	M8	8	15,0	8	8,5	17		60	36	14	194	25160.0160
Zink gjutet, svart														
40	25	14,0	M5	4	9,0	5	5,5	11		40	25	12	61	25160.0250
50	30	18,5	M6	6	11,5	6	6,5	13		50	30	12	103	25160.0255
60	36	21,5	M8	8	15,0	8	8,5	17		60	36	14	194	25160.0260
rostfritt stål														
40	25	14,0	M5	4	9,0	5	5,5	11		40	25	11	68	25160.0350
50	30	18,5	M6	6	11,5	6	6,5	13		50	30	13	128	25160.0355
60	36	21,5	M8	8	15,0	8	8,5	17		60	36	17	252	25160.0360

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."