


Gångjärn • rostfritt stål

EH 25162.



Produktbeskrivning

These hinges from stainless steel are characterised by the compact design. The hinge pins are form-fit pressed and are therefore suitable for use in case of strong vibrations and shocks.

Lämpliga friktionsparningar av gångjärnskomponenterna och smörjningen minskar nötningen till ett minimum.

Utförandet med centreringssteg undviker lateral glidning vid hög belastning och skyddar därmed fästskruvarna från oacceptabla sidokrafter.

Material


Kropp

- Rostfritt stål 1.4405, mattblästrad
- Rostfritt stål 1.4405, plastbelagd, svart liknande RAL 9005, struktur matt

Axlig


- Rostfritt stål

Ritning



Orderinformation

Dimension														[g]	Art.nr.
b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₂			
utan centreringssteg – Bild 1, mattblästrad															
50	50	30	21,0	6,3	6	9,5	12,5	6	6,5	2	13	30	109	25162.0035	
60	60	36	25,5	8,3	8	12,5	16,0	8	8,5	3	17	36	210	25162.0045	
80	80	50	36,0	10,3	10	14,5	20,0	10	10,5	4	21	50	470	25162.0075	
utan centreringssteg – Bild 1, svart															
50	50	30	21,0	6,3	6	9,5	12,5	6	6,5	2	13	30	109	25162.0135	
60	60	36	25,5	8,3	8	12,5	16,0	8	8,5	3	17	36	210	25162.0145	
80	80	50	36,0	10,3	10	14,5	20,0	10	10,5	4	21	50	470	25162.0175	
med centreringssteg – Bild 2, mattblästrad															
50	50	30	21,0	6,3	6	9,5	12,5	6	6,5	2	13	30	110	25162.0040	
60	60	36	25,5	8,3	8	12,5	16,0	8	8,5	3	17	36	218	25162.0050	
80	80	50	36,0	10,3	10	14,5	20,0	10	10,5	4	21	50	481	25162.0080	

Dimension														 [g]	Art.nr.
b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₂	[mm]		
med centreringssteg – Bild 2, svart															
50	50	30	21,0	6,3	6	9,5	12,5	6	6,5	2	13	30	110	25162.0140	
60	60	36	25,5	8,3	8	12,5	16,0	8	8,5	3	17	36	218	25162.0150	
80	80	50	36,0	10,3	10	14,5	20,0	10	10,5	4	21	50	481	25162.0180	

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."