

SIMPLEX-Klyvslägga • med hus i gjutstål och handtag av Hickory

EH 3007.



Produktbeskrivning

Halders SIMPLEX-klyvslägga kombinerar två verktyg i ett, en klyvslägga och en mjukhammare av högsta professionell kvalitet, och erbjuder betydande kostnadsbesparingar i jämförelse med individuella inköp av verktygen. Produktens toppkvalitet har intygats av nämnden för skogsarbete och skogsteknik (KWF).

Den droppsmidda klyvkilen är tillverkad av högkvalitativt kolstål och ger extremt hög klyvningsverkan tack vare sin svarvade nos. Denna effekt förstärks av produktens totalvikt av 4.100 g och ger högre topptyngd.

Superplastinsatsen D 60 mm är en medelhård plastinsats av strängsprutat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare. Om man använder den mjuka sidan vid kilning av träet, elimineras risken för personskador från metallsplitter fullständigt. Dessutom förlängs brukstiden för plast- och aluminiumkilar avsevärt.

Höljet är tillverkat av gjutjärn och har en inbyggd skyddsmuff på handtaget med högt brytmotstånd.

Det långfibriga och ultrahållbara hickoryhandtaget är lackerat och ergonomiskt utformat.

Skärskyddet av läder förhindrar personskador under transporten.

I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar.

Produktegenskaper:

- 2 verktyg i 1: En klyvslägga plus en mjukhammare kostar troligtvis mindre än om man köper verktygen var för sig.
- Den droppsmidda klyvkilen är tillverkad av högkvalitativt kolstål och ger extremt hög klyvningsverkan tack vare sin svarvade nos.
- Ingen risk för personskador genom metallsplitter vid kilning av träet tack vare superplastinsatsen D 60 mm (vit, medelhård och mycket hållbar).
- Betydligt bättre brukstid för plast och aluminiumkilar.
- Skonsam indrivning av träpålar.
- Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
- Det långfibriga och ultrahållbara hickoryhandtaget är lackerat och ergonomiskt utformat.
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Inklusive skärskydd av läder.
- Totalvikt 4.100 g.

Användningsområden

Manuell avverkning, säker och skonsam inslagning av stålkilar med skoningsinsats, dela 1 meter långa stockar, klyvning av avverkat timmer med en kil, slå in pålar, trädgård och markanläggning

Material

Handtag

- Hickory

inlägg 1

- Yxblad tillverkad av högvärdigt kolstål, Dropp-smidda och härdade, med svarvade egg
- inklusive plastfattning
- inklusive skydd i läder

inlägg 2

- Superplast, vit
- Medelhård
- Mycket hållbar
- Slitstark

Huset

- Gjutjärn

Montering

I SIMPLEX-klyvhammaren får endast superplast-insatsen 3207.060 monteras. Yxbladet 3210.160 får endast monteras i hus av gjutstål 3011.160!

Mer information

Ytterligare produkter

- Byte av skruvar, för höljen för SIMPLEX-klyvslägga
- SIMPLEX-skärskydd
- SIMPLEX-plastsockel

Orderinformation

Ø	Dimension			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
60	224	900	65	4100	4030618303091	EAB897c006	21-04-09-02	3007.160

Användningsexempel





Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."