

## Hus till SIMPLEX klyvslägga EH 3011.



### Produktbeskrivning

Detta gjutjärnshölje har utvecklats speciellt för SIMPLEX-klyvsläggor. Det levereras med en inbyggd skyddsmuff över handtaget och skyddar handtaget vid felslag. Det robusta och vibrationsdämpande höljet är mycket hållbart och ger utmärkt brytmotstånd - inte minst tack vare den slitstarka pulverbeläggningen. Vikten av 1.900 g ger klyvsläggan högre topptyngd och bidrar därmed till större klyvningsverkan. Endast reservdelar till SIMPLEX-klyvsläggor får installeras i detta hölje! En uppgradering av denna version medför både kostnads- och resursbesparingar.

Produktegenskaper:

- Gjutjärnshölje för SIMPLEX-klyvslägga.
- Med inbyggd skyddsmuff på handtagen.
- Utmärkt brytmotstånd.
- Ingen flisning.
- Vibrationsdämpning.
- Med slitstark pulverbeläggning.
- Mycket hållbar.
- Dess vikt av 1.900 g sörjer för hög topptyngd och god klyvningsverkan från klyvsläggan.
- Den kan monteras i efterhand och ger då stora kostnads- och resursbesparingar.
- Endast reservdelar till SIMPLEX-klyvsläggor får installeras i detta hölje!

### Material

#### Huset

- Gjutjärn

### Montering

Endast delar till Simplex klyvslägga får monteras i huset av gjutstål 3011.160!

### Mer information

#### Not

Inklusive bult, mutter och fjäderbricka.

### Orderinformation

Ø	Dimension	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
	Längd x Bredd x Höjd [mm]					
60	89 x 63 x 160	1900	4030618303114	EAB897c006	21-04-92-30	3011.160

### Överensstämmelse

#### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

#### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

#### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."